

## EPIC® H-Q 12

Küçük H-A 3 muhafaza için çok kutuplu iç kısım

H-A 3 muhafazalar için EPIC® H-Q 12 ek parçası

### Bilgi

Dar alanda 12 güç pini

Az yer kaplayan, sıkmalı kontak



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Onay sertifika çeşitleri

### Faydalar

Yüksek performanslı sıkmalı kontaklar

Vida bağlantılı PE kontağı

### Uygulama alanı

Makine ve ekipman üretimi

Kontrol mühendisliği

### Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC000438

ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Endüstriyel konektörler için iç kısımlar

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 Sınıf-ID: EC000438

ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörleri için kontak elemanı

Nominal gerilim (V):

IEC: 400 V

Son durum (27.01.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16

**EPIC® H-Q 12**

Nominal test gerilimi:	UL: 600 V CSA: 600 V
Nominal akım (A):	6 kV IEC: 10 A UL: 14 A CSA: 10 A
Kirlenme derecesi:	3
Yanabilirlik:	UL94 V-0
Kontakt direnci:	< 3 mOhm
Kontaklar:	Bakır alaşım, sert gümüş/altın kılıf
Kontakt sayısı:	12 + PE
Bağlantı yöntemleri:	Sıkmalı bağlantı: 0,14 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Malzeme:	PA poliamid
Mekanik kullanım sayısı:	200
VDE-testi yapılmış:	CSA-testi:CSA Dosya Numarası: 262771 UL testi: UL Dosya Numarası:E75770
Sıcaklık aralığı:	-40 °C ila +120 °C

**Uyarı**

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

**EPIC® H-Q 12**

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Kontakt tipi	Çalışan kontak adeti	Adet / Paket
H-Q 12 sıkıştırırmalı sonlandırma				
44424049	H-Q 12 SC	pin	1 - 12	10
44424050	H-Q 12 BC	dişi	1 - 12	10

Son durum (27.01.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16