

EPIC® H-B 24 AG

Muhafaza tasarımı H-B. Endüstri standardı.

Üniversal metal mahfaza, 2 çift koldan ve bir contadan oluşur ve örneğin aydınlatma ve ses sistemleri için kullanılabilir.

Bilgi
Çift kelepçeli versiyon, çift kelepçe ile arttırılmış güvenlik
Koruma türü UL50E'ye göre kontrol edildi





Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri

Mekanik ve tesisat mühendisliği

Mekanik dayanım

Sağlam

Su geçirmez

Faydalar
4 vida ile güvenli sabitleme

Uygulama alanı
Fabrika mühendisliği
Işık ve ses teknolojisi
Plastik endüstrisi

Ürün özellikleri
H-A case: Wall base

Son durum (17.01.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Ürün Yönetimi http://lappkablo.lappgroup.com
Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 24 AG

Çift kelepçe
Dahil: düz conta

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Malzeme:	Muhafaza: toz boyalı alüminyum alaşım, gri Kol: çinko kılıflı çelik Conta: NBR
Koruma sınıfı:	IP 65 (mandallı) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (kilitli)
VDE-testi yapılmış:	Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.:B437 UL testi: UL Dosya Numarası:E75770
Sıcaklık aralığı:	-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-B 24 AG

Ürün kodu	Ürünün tanımı	M	Adet / Paket
H-B muhafaza: panel montajlı taban (çift kelepçeli)			
10102000	H-B 24 AG	AG	5

Son durum (17.01.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Ürün Yönetimi http://lappkablo.lappgroup.com
Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.
PN 0456 / 02_03.16