

EPIC® H-B 24 TGH-RO

Muhafaza tasarımı H-B. Endüstri standardı.

Dikdörtgen konnektörler için metal mahfaza, ara bağlantı parçası ile veya ara bağlantı parçası olmadan seçilebilir ve örneğin aydınlatma ve ses sistemlerinde kullanılabilir.

Bilgi

Konnektörü rahatça çekmek için kullanışlı dişler

Kablolama için daha geniş iç hacim

Koruma türü UL50E'ye göre kontrol edildi



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Mekanik dayanım



Sağlam



Su geçirmez

Faydalar

Çok çeşitli muhafazalar ve iç kısımlar sayesinde bir çok uygulama için ideal
M40 mahfaza, SKINTOP 53112083 ile M50'e genişletilebilir (sıkıştırma aralığı 27 - 35 mm)

Uygulama alanı

Fabrika mühendisliği

Işık ve ses teknolojisi

Plastik endüstrisi

Son durum (13.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 24 TGH-RO

Ürün özellikleri

Üst kısım muhafaza, büyük versiyon
Tek kelepçe için makaralı pimler
Düz kablo girişi
Boyunlu/boyunsuz versiyonlar

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Malzeme:	Muhafaza: toz boyalı alüminyum alaşım, gri Kol: çinko kılıflı çelik Conta: NBR
Koruma sınıfı:	IP 65 (mandallı) NEMA 250, UL50E: 12 (kilitli)
VDE-testi yapılmış:	Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.:B437 UL testi: UL Dosya Numarası:E75770
Sıcaklık aralığı:	-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® H-B 24 TGH-RO

Ürün kodu	Ürünün tanımı	M	PG	Boyun	Packaging unit
H-B muhafaza: kapak (düz kablo girişi, tek kelepçe için civatalar, yüksek versiyon)					
70144400	H-B 24 TGH-RO 21	-	21	evet	5
70144600	H-B 24 TGH-RO 29	-	29	evet	5
79144400	H-B 24 TGH-RO M25	25	-	-	5
79144600	H-B 24 TGH-RO M32	32	-	-	5
79144800	H-B 24 TGH-RO M40	40	-	-	5

Son durum (13.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16