


EPIC® H-B 48 TS

2 iç kısım için muhafaza tasarımı H-B

Sağlam konnektör gövdesi, bir yan kablo girişinden ve bir boyuna kol için cıvatalardan oluşur ve örneğin makine ve tesis yapımında kullanılabilir.



Faydalar

Bir konnektörde iki iç kısım için büyük, sağlam muhafaza. Tek bir konnektörde güç ve veri

Uygulama alanı

Fabrika mühendisliği
Plastik endüstrisi

Ürün özellikleri

muhafaza
Tek kelepçe için pimler
Yandan kablo girişi
Boyunlu/boyunsuz versiyonlar

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf tanıtcısı: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Malzeme:

Muhafaza: alüminyum alaşım, gri

Kol: çinko kılıflı çelik

Conta: NBR

Koruma sınıfı:

IP 65 (mandallı)

Sıcaklık aralığı:

-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

Uyarı

Son durum (21.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 48 TS

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® H-B 48 TS

Ürün kodu	Ürünün tanımı	M	PG	Boyun	Adet / Paket
H-B muhafaza: kapak (yan kablo girişi, tek kol için civatalar)					
10158000	H-B 48 TS 29	-	29	evet	1
10159000	H-B 48 TS 36	-	36	evet	1
10159200	H-B 48 TS 36	-	36	-	1
10160000	H-B 48 TS 42	-	42	evet	1
19158000	H-B 48 TS M32	32	-	-	1
19159000	H-B 48 TS M40	40	-	-	1
19160000	H-B 48 TS M50	50	-	-	1

Son durum (21.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16