

## EPIC® H-B 6 TBFH-LB


Muhafaza tasarımı H-B. Endüstri standardı.

Sağlam, yüksek metal mahfaza, bir doğrudan kablo girişine sahiptir ve üstün elektrik özelliklerine sahip olan ek parçalar ile kullanım için uygundur.

### Bilgi

Kablolama için daha geniş iç hacim

Koruma türü UL50E'ye göre kontrol edildi



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Mekanik dayanım



Sağlam



Su geçirmez

### Faydalar

H-B serisi dışında en küçük muhafaza. Yüksek elektrik değerlerine sahip iç kısımlar için

### Uygulama alanı

Fabrika mühendisliği

Kontrol mühendisliği

Plastik endüstrisi

### Ürün özellikleri

Kablo bağlaştırmacı kapağı, yüksek versiyon

Son durum (17.01.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-B 6 TBFH-LB

Tek kol  
Düz kablo girişi  
Boyunlu/boyunsuz versiyonlar

### Teknik Veri

|                       |                                                                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sınıflandırma ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000437<br>ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza              |
| Sınıflandırma ETIM 6: | ETIM 6.0 sınıf tanıtcısı: EC000437<br>ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza |
| Malzeme:              | Muhafaza: toz boyalı alüminyum alaşım, gri<br>Kol: çinko kılıflı çelik<br>Conta: NBR                     |
| Koruma sınıfı:        | IP 65 (mandallı)<br>NEMA 250, UL50E: 12, 4 (kilitli)                                                     |
| VDE-testi yapılmış:   | Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.:B437<br>UL testi:<br>UL Dosya Numarası:E75770                |
| Sıcaklık aralığı:     | -40°C to +100°C, kısa süre +125°C                                                                        |

### Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

**EPIC® H-B 6 TBFH-LB**

| Ürün kodu                                                                                     | Ürünün tanımı  | M  | PG | Boyun | Adet / Paket |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|----|-------|--------------|
| H-B muhafaza: kablo bağlaştırmacı kapağı (1 düz kablo girişi, tek kelepçeli, yüksek versiyon) |                |    |    |       |              |
| 70010200                                                                                      | H-B 6 TBFH 21  | -  | 21 | evet  | 10           |
| 70010400                                                                                      | H-B 6 TBFH 29  | -  | 29 | evet  | 10           |
| 79010200                                                                                      | H-B 6 TBFH M25 | 25 | -  | -     | 10           |