


EPIC® STA 6 Vidalı bağlantı

Kendini kanıtlamış, yaylı kontaklı STA iç kısımlar.

Vida bağlantılı ek parça, güçlü kontak yayları sayesinde iyi bir seçimdir. Örneğin kumanda dolaplarında kullanılabilir.

Bilgi

Ağır ortam koşullarında güvenilir sinyal iletimi için
Mekanik olarak dayanıklı yaylı kontaklar
Made in Germany



Mekanik ve tesisat mühendisliği

Faydalar

Güçlü yaylı kontaklar sayesinde iyi bağlantı.
Kendini kanıtlamış, yaylı kontaklı STA iç kısımlar.

Uygulama alanı

Kontrol sistemleri
Raf teknolojisi
Elektronik laboratuvar

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC000438

ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Endüstriyel konektörler için iç kısımlar

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 Sınıf-ID: EC000438

ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörleri için kontak elemanı

Nominal gerilim (V):

IEC: 24 V AC, 60 V DC

UL: 48 V

CSA: 48 V

Nominal akım (A):

IEC: 10 A

UL: 10 A

CSA: 10 A

Son durum (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® STA 6 Vidalı bağlantı

Pollution degree:	2
Kontak direnci:	< 3 mOhm
Kontaklar:	Bakır alaşım, kalaylı
Kontak sayısı:	6
Bağlantı yöntemleri:	Vidalı bağlantı: 0,5 - 1,5 mm ²
Sıyırma uzunluğu (mm):	5
Mekanik kullanım sayısı:	100
VDE-testi yapılmış:	UL testi: UL Dosya Numarası:E75770
Sıcaklık aralığı:	-40°C up to +80°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® STA 6 Vidalı bağlantı

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Kontak tipi	Çalışan kontak adeti	Adet / Paket
STA 6 vidalı bağlantı				
10486100	STA 6 SS	pin	1 - 6	10
10488100	STA 6 FS	Yay	1 - 6	10