

EPIC® H-BS 12

Yüksek akımlar için elemanlar.



35 A'ya kadar akım yükleri için olan konnektör ek parçası, 12 kontağa ve bir vida bağlantısına sahiptir. Makine ve tesis yapımının yanı sıra makine mühendisliği teknolojileri için uygundur.

Bilgi

En fazla 35A akımlar için standart iç kısım

Demiryolu uygulamaları için kullanım

Made in Germany



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Sağlam



Isı dayanımı

Faydalar

35 A'ya kadar akımlar için yüksek verim

6 mm² iletken kesitine kadar vidalı bağlantı

Bir muhafaza için farklı kontak numaralandırması olan iki H-BS 6 iç kısım.

Kumanda dolabındaki uygulamalar için UL 508 / UL 2237 uyarınca UL testi yapılmıştır

Uygulama alanı

Fabrika mühendisliği

Makine Mühendisliği

Sürücü sistemler

Demiryolu uygulamaları / araç yapımı

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC000438

Son durum (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-BS 12

Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Endüstriyel konektörler için iç kısımlar ETIM 6.0 Sınıf-ID: EC000438 ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörleri için kontak elemanı
Nominal gerilim (V):	IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V İletken - iletken: 690 V
Nominal test gerilimi:	6 kV
Nominal akım (A):	IEC: 35 A UL: 35 A CSA: 35 A
Pollution degree:	3
Kontak direnci:	< 2 mOhm
Kontaklar:	Bakır alaşımlı sert gümüş kılıf
Kontak sayısı:	12 + PE
Bağlantı yöntemleri:	Vidalı bağlantı: 0,5 - 6 mm ²
Sıyırma uzunluğu (mm):	8
Mekanik kullanım sayısı:	100
VDE-testi yapılmış:	Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.:B437 UL testi yapılmıştır: UL File Number: E75770 ve E483837
Sıcaklık aralığı:	-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

Uyarı

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® H-BS 12

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Kontak tipi	Tel koruması	Çalışan kontak adeti	Adet / Paket
H-BS 12 vidalı bağlantı					
10170600	H-BS 6 SS 7-12	pin	evet	7 - 12	5
10171600	H-BS 6 BS 7-12	dişi	evet	7 - 12	5

Son durum (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16