


EPIC® H-D 1,6 zimbali kontaklar

EPIC® dikdörtgen konektörlerin iç kısımları ve modülleri için

Delikli H-D 1.6 kontakları sayesinde çözme aleti, sıkma pensesi ve konum belirleyici ile kullanım oldukça kolaydır.

Bilgi

Yüksek kalite altın veya gümüş kaplama kontak çeşitleri
Damar ve yalıtım sıkıştırılmalı iki sıkıştırma alanı



Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

ETIM 5.0 Sınıf-tanım: Endüstriyel konektörler için kontaklar

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf tanıtcısı: EC000796

ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörü kontağı

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® H-D 1,6 zımbalı kontaklar

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Kontak tipi	İletken kesiti (mm ²)	Yüzey	Sıyırma uzunluğu (mm)	Adet / Paket
Kontaklar						
11241100	H-D 1,6 zımbalı	pin	0.14 - 0.5	Ag	3,0	100
11231100	H-D 1,6 zımbalı	dişi	0.14 - 0.5	Ag	3,0	100
11221000	H-D 1,6 zımbalı	pin	0.5 - 1.5	Ag	4,0	100
11236100	H-D 1,6 zımbalı	dişi	0.5 - 1.5	Ag	4,0	100
11223500	H-D 1,6 zımbalı	pin	1.5 - 2.5	Ag	4,0	100
11228500	H-D 1,6 zımbalı	dişi	1.5 - 2.5	Ag	4,0	100
11243100	H-D 1,6 zımbalı	pin	0.14 - 0.5	Au	3,0	100
11233100	H-D 1,6 zımbalı	dişi	0.14 - 0.5	Au	3,0	100
11221300	H-D 1,6 zımbalı	pin	0.5 - 1.5	Au	4,0	100
11238100	H-D 1,6 zımbalı	dişi	0.5 - 1.5	Au	4,0	100

Son durum (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16