

## EPIC® ULTRA H-A 3 TG

EMC versiyonlu olarak sağlam ve güvenilir endüstriyel konnektör muhafazası

EPIC® dikdörtgen konnektör kovan muhafazası, kovan düz kablo girişi, EMU koruması, korozyona karşı dayanıklı, UL50E, Nema 250

### Bilgi

EMC koruması

Korozyona dayanıklı

Made in Germany



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Yiyecek & İçecek



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Ray



Rüzgar Enerjisi



Dış kullanım için uygun



Kimyasallara dayanıklı



Korozyona dayanıklı

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® ULTRA H-A 3 TG



Mekanik dayanım



Alan gereksinimi



Sağlam



Parazit sinyalleri



Su geçirmez

### Faydalar

EPIC® ULTRA H-A 3 serisi, ağır endüstriyel konnektörler alanında en küçük EMU muhafazalarını içerir ve en dar alanda güvenli bağlantılara olanak tanır.

Kovan muhafazası, piyasadan edinilebilir birçok muhafazayla (montaj, taban veya kaplin muhafazası) takılabilir.

Kompakt ölçüler sayesinde yer tasarrufu.

Kilitlenmiş koruma sınıfı IP 65'e uygundur.

Koruma sınıfı NEMA 250 uyarınca sınıflandırıldı ve UL50E uyarınca kontrol edildi.

Yeni tasarım elemanı olarak muhafaza yüzeyinde bulunan ok dokunularak kolayca anlaşılabilir ve alansal bakımdan dar ve bazı durumlarda iyi görünmeyen uygulama alanlarında takma işlemini kolaylaştırır.

### Uygulama alanı

Konnektör ek parçasını çevre etkilerine karşı korumak için.

Özellikle ürünün su, temizlik maddeleri ve tuz içeren maddeler ile temas ettiği ortamlar için.

Özellikle elektromanyetik uyumluluğun (EMU) talep edildiği ortamlar için.

Birçok EPIC® dikdörtgen konnektör ek parçası ile kullanım için.

Yüksek çevre yüklerine ve mekanik yüklere karşı dayanıklıdır.

### Ürün özellikleri

Çevrimsel tuz spreyine karşı dayanıklılık IEC 68-2-52 uyarınca test edilmiştir, şiddet seviyesi 2

DIN EN ISO 9227 uyarınca tuzlu sprej testi, NSS yöntemi, test süresi 480 saat

DIN EN 6988 uyarınca korozyona dayanıklı

Teslimat uçlar için paslanmaz çelik cıvata dahil

### Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Malzeme:

Çinko döküm kalıp, nikel kaplı

Koruma sınıfı:

IP 65

NEMA 250, UL50E: 12, 4, 4X (kilitli)

VDE-testi yapılmış:

Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.:B437

UL testi:

UL Dosya Numarası:E75770

Sıcaklık aralığı:

-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® ULTRA H-A 3 TG

### Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

**EPIC® ULTRA H-A 3 TG**

| Adet / Paket | M  | Ürünün tanımı        | Ürün kodu |
|--------------|----|----------------------|-----------|
| 10           | 20 | EPIC® ULTRA H-A 3 TG | 10423300  |