

## MC 10.0 bükülmüş kontaklar

EPIC® dikdörtgen konnektörlerin iç kısımları ve modülleri için

Modüler 10.0 sıkıştırılmış kontaklar, en yüksek enine kesitler ve akım şiddetleri için uygundur ve iç dirençleri 1 miliohm değerinin altındadır.

### Bilgi

Maksimum kesit ve akımlar için krimp kontaklar  
gümüş kaplı pasifize kontaklar



### Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

ETIM 5.0 Sınıf-tanım: Endüstriyel konnektörler için kontaklar

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf tanıtcısı: EC000796

ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörü kontağı

Kontakt direnci:

< 1 mOhm

Malzeme:

Bakır alaşımli sert gümüş kılıf

Mekanik kullanım sayısı:

500

### Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.  
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

**MC 10.0 bükülmüş kontaklar**

Ürün kodu	Ürünün tanımı	İç kısımlar	Versiyon	Kesit (mm <sup>2</sup> )	Yüzey	Adet / Paket
Kontaklar						
44424032	Modular SCEM AG 50 D=10.0	HHC1 modüller için sıkmalı kontaklar	pin	50	Ag	10
44424035	Modular BCEM AG 50 D=10.0	HHC1 modüller için sıkmalı kontaklar	soket	50	Ag	10
44424033	Modular SCEM AG 70 D=10.0	HHC1 modüller için sıkmalı kontaklar	pin	70	Ag	10
44424036	Modular BCEM AG 70 D=10.0	HHC1 modüller için sıkmalı kontaklar	soket	70	Ag	10
44424034	Modular SCEM AG 95 D=10.0	HHC1 modüller için sıkmalı kontaklar	pin	95	Ag	10
44424037	Modular BCEM AG 95 D=10.0	HHC1 modüller için sıkmalı kontaklar	soket	95	Ag	10
HHC1 modüllerin kontakları için sıkma kalıbı						
44424038	TOOL DIE D=10.0/50 mm <sup>2</sup>	Sıkma kalıpları	-	50	-	1
44424039	TOOL DIE D=10.0/70 mm <sup>2</sup>	Sıkma kalıpları	-	70	-	1
44424040	TOOL DIE D=10.0/95 mm <sup>2</sup>	Sıkma kalıpları	-	95	-	1

Son durum (27.01.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılıklı gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03\_16

## MC 10.0 bükülmüş kontaklar

