

MC 6.0 bükülmüş kontaklar

EPIC® dikdörtgen konnektörlerin iç kısımları ve modülleri için

Modüler, bükülmüş 6.0 kontaklar, Klauke tip EK 60/22-L pnömatik sıkma aleti ile birlikte kullanılmalıdır.

Bilgi

gümüş kaplı pasifize kontaklar



Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

ETIM 5.0 Sınıf-tanım: Endüstriyel konnektörler için kontaklar

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf tanıtcısı: EC000796

ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörü kontağı

Kontakt direnci:

< 1 mOhm

Malzeme:

Bakır alaşımlı sert gümüş kılıf

Mekanik kullanım sayısı:

500

Uyarı

* Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

MC 6.0 bükülmüş kontaklar

Ürün kodu	Ürünün tanımı	İç kısımlar	Versiyon	Kesit (mm ²)	Kesit oranı	Yüzey	Adet / Paket
Kontaklar							
44424019	MC SCEM AG 16 D=6.0	HHC2 modüller için sıklımalı kontaklar	pin	16	1	Ag	20
44424022	MC BCEM AG 16 D=6.0	HHC2 modüller için sıklımalı kontaklar	soket	16	1	Ag	20
44424020	MC SCEM AG 25 D=6.0	HHC2 modüller için sıklımalı kontaklar	pin	25	2	Ag	20
44424023	MC BCEM AG 25 D=6.0	HHC2 modüller için sıklımalı kontaklar	soket	25	2	Ag	20
44424021	MC SCEM AG 35 D=6.0	HHC2 modüller için sıklımalı kontaklar	pin	35	3	Ag	20
44424024	MC BCEM AG 35 D=6.0	HHC2 modüller için sıklımalı kontaklar	soket	35	3	Ag	20
HHC2 modüllerin kontakları için sıkma kalıbı							
44424025	TOOL DIE D=6.0/16 mm ²	Sıkma kalıpları	-	16	-	-	1
44424026	TOOL DIE D=6.0/25 mm ²	Sıkma kalıpları	-	25	-	-	1
44424027	TOOL DIE D=6.0/35 mm ²	Sıkma kalıpları	-	35	-	-	1

Son durum (27.01.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

MC 6.0 bükülmüş kontaklar

