

## EPIC® MC Modül Pnömatik 1-kutuplu

Karışık montaj yüksek esneklik sağlar. Makine ve tesis yapımında, robot teknolojileri ve giriş teknolojileri için uygulamalar için.

Vanalı pnömatik modül, 2,5 ve 4 mm hortumlar için uygundur ve bir piring contağa sahiptir. Baskı makinelerinde kullanım için uygundur.

### Bilgi

2,5 ve 4mm borular için valfli pnömatik modüller



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Rüzgar Enerjisi

### Faydalar

Bir tek fişte farklı fonksiyonların karışımı yüksek esneklik sağlar  
Bireysel konektör montajı, farklı uygulamalar için uygun

### Uygulama alanı

Fabrika mühendisliği  
Baskı makineleri  
Kontrol mühendisliği

### Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002641

ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Modüler konektör (endüstriyel konektör)

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002641

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Modüler konektör (endüstriyel konektör)

Kontaklar:

Piring

Kontak sayısı:

1

Bağlantı yöntemleri:

Geçme bağlantı: iç çapları 2,5 mm/4,0 mm olan hortum için

Mekanik kullanım sayısı:

100

Son durum (17.01.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® MC Modül Pnömatik 1-kutuplu

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Çalışma basıncı:  | 8 bar              |
| Testing pressure: | 10 bar             |
| Sıcaklık aralığı: | -20 °C ila +100 °C |

### Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

**EPIC® MC Modül Pnömatik 1-kutuplu**

| Ürün kodu             | Ürünün tanımı       | Kontak tipi   | Çalışan kontak adeti | Slots | Adet / Paket |
|-----------------------|---------------------|---------------|----------------------|-------|--------------|
| Modül: pnömatik 1-pin |                     |               |                      |       |              |
| 44424004              | MCS 1x2,5 PNEU (10) | pin           | 1                    | 1     | 10           |
| 44424005              | MCB 1x2,5 PNEU (10) | valf ile dışı | 1                    | 1     | 10           |
| 44424006              | MCS 1x4,0 PNEU (10) | pin           | 1                    | 1     | 10           |
| 44424007              | MCB 1x4,0 PNEU (10) | valf ile dışı | 1                    | 1     | 10           |

**EPIC® MC Modül Pnömatik 1-kutuplu**