

## EPIC® SIGNAL M23 F6

Servo Kabloları ve enkoderler için dairesel konektörler

Uzatma kabloları için EPIC® M23 kablo bağlaştırıcı

### Bilgi

Made in Germany



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Rüzgar Enerjisi



Kimyasallara dayanıklı



Optimum destek elemanı



Sağlam



Entegre SKINTOP® kablo rakoru



Parazit sinyalleri

### Faydalar

Düşük dirençli ekran teması, en uygun EMC koruması  
Arttırılmış güvenilirlik için yüksek kaliteli malzemelerin kullanımı

### Uygulama alanı

Son durum (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® SIGNAL M23 F6

Fabrika mühendisliği  
Servo sürücüler ve servo düzenekleri  
Ölçüm ve kontrol teknolojisi

### Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Malzeme:	Muhafaza: nikel kılıflı çinko döküm kalıp Conta: FPM
Koruma sınıfı:	IP68 (10h/1m)
VDE-testi yapılmış:	Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no. C24 (EN 61984 uyarınca, DIN VDE 0100-410 uyarınca SELV garanti edilmektedir) UL Dosya Numarası: E249137
Sıcaklık aralığı:	-25°C up to +125°C

### Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

## EPIC® SIGNAL M23 F6

Ürün kodu	Ürün	Kodlama	Kablo kavrama aralığı	Adet / Paket
Type M23 F6 cable coupler				
44420040	M23 F6	siyah (N)	7 - 13.5	5
72064030	M23 F6	siyah (N)	7 - 10	5
72064020	M23 F6	siyah (N)	7 - 10	20
72064000	M23 F6	siyah (N)	9.5 - 13.5	5
72064010	M23 F6	siyah (N)	9.5 - 13.5	20
44420041	M23 F6	kırmızı (+20°)	7 - 13.5	5
72064230	M23 F6	kırmızı (+20°)	7 - 10	5
72064220	M23 F6	kırmızı (+20°)	7 - 10	20
72064200	M23 F6	kırmızı (+20°)	9.5 - 13.5	5
72064210	M23 F6	kırmızı (+20°)	9.5 - 13.5	20
44420039	M23 F6	mavi (-20°)	7 - 13.5	5
72064130	M23 F6	mavi (-20°)	7 - 10	5
72064120	M23 F6	mavi (-20°)	7 - 10	20
72064100	M23 F6	mavi (-20°)	9.5 - 13.5	5

Son durum (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.  
PN 0456 / 02\_03\_16

## EPIC® SIGNAL M23 F6

