

## ETHERLINE® H Flex Cat.5e RJ45

RJ45 Endüstriyel Ethernet Bağlantı Kablosu

Endüstriyel Ethernet Bağlantı Kablosu, Kat.5e, RJ45 fiş, halojensiz, esnek, 2 veya 4 çift

### Bilgi

Halojen içermeyen ve alev geciktirici

Ek varyantlar [www.lappkabel.de/konfektionsfinder](http://www.lappkabel.de/konfektionsfinder) altında veya talep üzerine sunulur.

2170283 baz alınmıştır



EtherNet/IP



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Halojen içermeyen



Mekanik dayanım



Montaj süresi



Parazit sinyalleri

### Faydalar

Geçici bağlantılarda ekipmanların kolayca değiştirilmesini sağlar  
İki elektrikli bileşen arasında doğrudan bağlantı için  
CAT.5-Performans

### Uygulama alanı

EtherCAT ve EtherNet/IP uygulamaları için uygun  
Otomasyon teknolojisi

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16

## ETHERLINE® H Flex Cat.5e RJ45

İç mekân kullanımı için  
Esnek uygulamalar için  
Otomasyon teknolojisi

### Ürün özellikleri

Cat. 5e ve Sınıf D uyarınca gereksinimleri yerine getirir  
2 çiftli: Endüstriyel Ethernet için 10/100 Mbit/s  
4 çiftli: Endüstriyel Ethernet için 10/100/1000 Mbit/s

### Ürün yapısı

Örgülü iletken, 2x2x AWG26/7  
Bükülmüş çift yapımı büyük ölçüde parazitsiz çalışmaya (bağlaştırma ayrılması) izin verir.  
Bakır örgü ve plastik lamine alüminyum folyo ile genel ekranlama  
Dış kılıf: halojensiz, alev geciktirici bileşim  
Renk: su mavisi (RAL 5021 benzeri)  
RJ45 konnektörlerle montajlanmış patchcord kablolar

### Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002599 ETIM 5.0 Sınıf-tanım: Bakır bağlantı kablosu (perli)
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002599 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Endüstriyel bakır Patch kablosu
Minimum bükülme yarıçapı:	Flexing: 15 x outer diameter Sabit tesisat: 6 x dış çap
Koruma sınıfı:	IP20
Sıcaklık aralığı:	Tesisat sırasında: -5 °C ile +60 °C Sabit uygulama: -30 °C to +80 °C

### Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.  
Diğer uzunluklar ve konnektör tipleri talep üzerine sunulur.  
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.  
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.



## ETHERLINE® H Flex Cat.5e RJ45

Ürün kodu	Uzunluk (m)
2-çift: düz fiş ve düz fiş RJ45	
2171091	1
2171092	2
2171093	3
2171094	5
2171095	10
2171096	20

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03\_16