

ETHERLINE® LAN Cat. 6A Patch kablosu

Ekranlı (S/FTP) RJ45 Patch kablosu, UL sertifikalı

Halojensiz, UL ruhsatlı Gigabit Ethernet için Cat.6a Patch kablosu. Farklı renklerde ve uzunluklarda mevcuttur



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Halojen içermeyen



Montaj süresi



Alan gereksinimi

Faydalar

Plug & Play esnek bağlantı çözümleri için

Uygulama alanı

Kontrol kabini kablolama

Norm referansları / Onaylar

IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici

IEC 60603-7-51'e göre RJ45

UL approvals see data sheet

Ürün yapısı

Örgülü iletken, 4x2x AWG26/7

S/FTP: genel ekranlama olarak bakır örgü ve alüminyum bileşimi folyo ile çift ekranlama

Son durum (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

ETHERLINE® LAN Cat. 6A Patch kablosu

LSZH dış kılıf
Outer diameter: 6.2 mm

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002599

ETIM 5.0 Sınıf-tanım: Bakır bağlantı kablosu (perli)

Koruma sınıfı:

IP20

Sıcaklık aralığı:

Kurulum: 0 °C ila +50 °C

Çalışma sıcaklığı: -20 °C ile +60 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

ETHERLINE® LAN Cat. 6A Patch kablosu

Ürün kodu	Ürün tanımı	Dış çap mm	Uzunluk (m)	Renk
24441316	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 BK	6.2	0,25	siyah
24441331	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 BU	6.2	0,25	mavi
24441346	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 GN	6.2	0,25	yeşil
24441361	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 GY	6.2	0,25	gri
24441376	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 OR	6.2	0,25	turuncu
24441391	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 RD	6.2	0,25	kırmızı
24441406	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 WH	6.2	0,25	beyaz
24441421	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 YE	6.2	0,25	sarı
24441317	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,5 BK	6.2	0,5	siyah
24441332	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,5 BU	6.2	0,5	mavi
24441347	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,5 GN	6.2	0,5	yeşil
24441362	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,5 GY	6.2	0,5	gri
24441377	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,5 OR	6.2	0,5	turuncu
24441392	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,5 RD	6.2	0,5	kırmızı
24441407	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,5 WH	6.2	0,5	beyaz
24441422	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,5 YE	6.2	0,5	sarı
24441318	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 BK	6.2	1	siyah
24441333	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 BU	6.2	1	mavi
24441348	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 GN	6.2	1	yeşil
24441363	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 GY	6.2	1	gri
24441378	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 OR	6.2	1	turuncu
24441393	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 RD	6.2	1	kırmızı
24441408	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 WH	6.2	1	beyaz
24441423	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 YE	6.2	1	sarı
24441319	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 BK	6.2	1,5	siyah
24441334	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 BU	6.2	1,5	mavi
24441349	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 GN	6.2	1,5	yeşil
24441364	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 GY	6.2	1,5	gri
24441379	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 OR	6.2	1,5	turuncu
24441394	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 RD	6.2	1,5	kırmızı
24441409	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 WH	6.2	1,5	beyaz
24441424	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 YE	6.2	1,5	sarı
24441320	ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 BK	6.2	2	siyah
24441335	ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 BU	6.2	2	mavi
24441350	ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 GN	6.2	2	yeşil

Son durum (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

ETHERLINE® LAN Cat. 6A Patch kablosu

Ürün kodu	Ürün tanımı	Dış çap mm	Uzunluk (m)	Renk
24441365	ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 GY	6.2	2	gri
24441380	ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 OR	6.2	2	turuncu
24441395	ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 RD	6.2	2	kırmızı
24441410	ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 WH	6.2	2	beyaz
24441425	ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 YE	6.2	2	sarı
24441321	ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 BK	6.2	3	siyah
24441336	ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 BU	6.2	3	mavi
24441351	ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 GN	6.2	3	yeşil
24441366	ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 GY	6.2	3	gri
24441396	ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 RD	6.2	3	kırmızı
24441411	ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 WH	6.2	3	beyaz
24441426	ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 YE	6.2	3	sarı
24441322	ETHERLINE LAN Cat.6A 5,0 BK	6.2	5	siyah
24441337	ETHERLINE LAN Cat.6A 5,0 BU	6.2	5	mavi
24441352	ETHERLINE LAN Cat.6A 5,0 GN	6.2	5	yeşil
24441367	ETHERLINE LAN Cat.6A 5,0 GY	6.2	5	gri
24441382	ETHERLINE LAN Cat.6A 5,0 OR	6.2	5	turuncu
24441397	ETHERLINE LAN Cat.6A 5,0 RD	6.2	5	kırmızı
24441412	ETHERLINE LAN Cat.6A 5,0 WH	6.2	5	beyaz
24441427	ETHERLINE LAN Cat.6A 5,0 YE	6.2	5	sarı
24441323	ETHERLINE LAN Cat.6A 7,5 BK	6.2	7,5	siyah
24441338	ETHERLINE LAN Cat.6A 7,5 BU	6.2	7,5	mavi
24441353	ETHERLINE LAN Cat.6A 7,5 GN	6.2	7,5	yeşil
24441368	ETHERLINE LAN Cat.6A 7,5 GY	6.2	7,5	gri
24441383	ETHERLINE LAN Cat.6A 7,5 OR	6.2	7,5	turuncu
24441398	ETHERLINE LAN Cat.6A 7,5 RD	6.2	7,5	kırmızı
24441413	ETHERLINE LAN Cat.6A 7,5 WH	6.2	7,5	beyaz
24441428	ETHERLINE LAN Cat.6A 7,5 YE	6.2	7,5	sarı
24441324	ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 BK	6.2	10	siyah
24441339	ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 BU	6.2	10	mavi
24441354	ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 GN	6.2	10	yeşil
24441369	ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 GY	6.2	10	gri
24441384	ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 OR	6.2	10	turuncu
24441399	ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 RD	6.2	10	kırmızı
24441414	ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 WH	6.2	10	beyaz

ETHERLINE® LAN Cat. 6A Patch kablosu

Ürün kodu	Ürün tanımı	Dış çap mm	Uzunluk (m)	Renk
24441429	ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 YE	6.2	10	sarı
24441325	ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 BK	6.2	15	siyah
24441340	ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 BU	6.2	15	mavi
24441355	ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 GN	6.2	15	yeşil
24441370	ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 GY	6.2	15	gri
24441385	ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 OR	6.2	15	turuncu
24441400	ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 RD	6.2	15	kırmızı
24441415	ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 WH	6.2	15	beyaz
24441430	ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 YE	6.2	15	sarı
24441326	ETHERLINE LAN Cat.6A 20,0 BK	6.2	20	siyah
24441341	ETHERLINE LAN Cat.6A 20,0 BU	6.2	20	mavi
24441356	ETHERLINE LAN Cat.6A 20,0 GN	6.2	20	yeşil
24441371	ETHERLINE LAN Cat.6A 20,0 GY	6.2	20	gri
24441386	ETHERLINE LAN Cat.6A 20,0 OR	6.2	20	turuncu
24441401	ETHERLINE LAN Cat.6A 20,0 RD	6.2	20	kırmızı
24441416	ETHERLINE LAN Cat.6A 20,0 WH	6.2	20	beyaz
24441431	ETHERLINE LAN Cat.6A 20,0 YE	6.2	20	sarı
24441327	ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 BK	6.2	25	siyah
24441342	ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 BU	6.2	25	mavi
24441357	ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 GN	6.2	25	yeşil
24441372	ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 GY	6.2	25	gri
24441387	ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 OR	6.2	25	turuncu
24441402	ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 RD	6.2	25	kırmızı
24441417	ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 WH	6.2	25	beyaz
24441432	ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 YE	6.2	25	sarı
24441328	ETHERLINE LAN Cat.6A 30,0 BK	6.2	30	siyah
24441343	ETHERLINE LAN Cat.6A 30,0 BU	6.2	30	mavi
24441358	ETHERLINE LAN Cat.6A 30,0 GN	6.2	30	yeşil
24441373	ETHERLINE LAN Cat.6A 30,0 GY	6.2	30	gri
24441388	ETHERLINE LAN Cat.6A 30,0 OR	6.2	30	turuncu
24441403	ETHERLINE LAN Cat.6A 30,0 RD	6.2	30	kırmızı
24441418	ETHERLINE LAN Cat.6A 30,0 WH	6.2	30	beyaz
24441433	ETHERLINE LAN Cat.6A 30,0 YE	6.2	30	sarı
24441345	ETHERLINE LAN Cat.6A 50,0 BU	6.2	50	mavi