


EPIC® MH 17

Bir fiş konnektöründe modüllerin istenen kombinasyonu sayesinde yüksek esneklik

Bir fiş konnektöründe modüllerin istenen kombinasyonu sayesinde yüksek esneklik

Bilgi

Modüler fiş konnektör sistemi, piyasa standardına takılabilir
En dar alanda 17 kontak için universal modül



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Ray



Rüzgar Enerjisi



Alev geciktirici

Faydalar

En dar alanda 17 kontak için universal modül

Crimp connection for permanent vibration proof contacting

EPIC® MH Sistemi piyasa standardına takılabilir

Bir tek fişte farklı fonksiyonların karışımı yüksek esneklik sağlar

Railway applications

- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Uygulama alanı

Makine Mühendisliği

Robot endüstrisi

Fabrika mühendisliği

Son durum (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MH 17

Yenilenebilir enerji
Demiryolu uygulamaları / araç yapımı

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002641 ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Modüler konektör (endüstriyel konektör)
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002641 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Modüler konektör (endüstriyel konektör)
Nominal gerilim (V):	160 V
Nominal test gerilimi:	2,5 kV
Nominal akım (A):	10 A
Pollution degree:	3
Yanabilirlik:	UL94 V-0
Kontakt direnci:	< 5 mOhm
Kontakt sayısı:	17
Bağlantı yöntemleri:	Sıkmalı bağlantı: 0,14 - 2,5 mm ²
Malzeme:	Polyamid, cam elyafı takviyeli
Mekanik kullanım sayısı:	500
Sertifikalar:	UL testi: UL Dosya Numarası:E75770
Sıcaklık aralığı:	-40 °C ila +125 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® MH 17

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Kontak tipi	Çalışan kontak adeti	Slots	Adet / Paket
44423224	EPIC® MHS 17 CM	pin	17	1	10
44423225	EPIC® MHB 17 CM	dişi	17	1	10