

EPIC® MH 4

Bir fiş konektöründe istenen kombinasyonun yapılması sayesinde yüksek esneklik

Bilgi

Modüler fiş konektör sistemi, piyasa standardına takılabilir
Power modülü, 4 kutuplu, kompakt enerji aktarımı için



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Ray



Rüzgar Enerjisi



Alev geciktirici



Voltaj

Faydalar

Power modülü, 4 kutuplu, kompakt enerji aktarımı için

Crimp connection for permanent vibration proof contacting

EPIC® MH Sistemi piyasa standardına takılabilir

Bir tek fişte farklı fonksiyonların karışımı yüksek esneklik sağlar

Railway applications

- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Uygulama alanı

Son durum (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MH 4

Makine Mühendisliği
Robot endüstrisi
Fabrika mühendisliği
Yenilenebilir enerji
Demiryolu uygulamaları / araç yapımı

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002641 ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Modüler konektör (endüstriyel konektör)
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002641 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Modüler konektör (endüstriyel konektör)
Nominal gerilim (V):	830 V
Nominal test gerilimi:	8 kV
Nominal akım (A):	40
Pollution degree:	3
Yanabilirlik:	UL94 V-0
Kontak direnci:	< 5 mOhm
Kontak sayısı:	4
Bağlantı yöntemleri:	Klips sonlandırması: 1,5 - 10 mm ²
Malzeme:	Polyamid, cam elyafı takviyeli
Mekanik kullanım sayısı:	500
Sertifikalar:	UL testi: UL Dosya Numarası:E75770
Sıcaklık aralığı:	-40 °C ila +125 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® MH 4

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Kontak tipi	Çalışan kontak adeti	Slots	Adet / Paket
44423216	EPIC® MHS 4 CM	pin	4	1	10
44423217	EPIC® MHB 4 CM	dişi	4	1	10