

KW plastik bobin

Plastic coils are used for easy and quick bundling of cables and conductors.



Kimyasallara dayanıklı



Alev geciktirici



Mekanik dayanım



UV-dayanım

Faydalar

Kabloların esnekliği büyük ölçüde korunur
Spiral şeklinde kesilmiş boru
Zaman kazandıran kablo ve tel demetlemesi için

Uygulama alanı

Kablo demetleri üretimi için
Mekanik gerilmeye karşı korumak için

Ürün özellikleri

Siyah versiyon: Alev dayanımı UL 94 HB'ye göre

Dahil

Ürün No.: 61759940: Çekme aleti

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002604

ETIM 5.0 Class-Description: Kablo demetleme hortumu

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002604

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo demetleme hortumu

Genel:

Siyah Versiyon: UV dayanıklı

Malzeme:

Siyah versiyon: Polyamid (silikon ve halojen içermez)

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

KW plastik bobin

Sıcaklık aralığı:

Şeffaf ve renkli versiyonlar : Polietilen

Siyah model:

-40 °C ila +120 °C

Doğal ve renkli model: -50 °C ila 85 °C

Uyarı

Diğer boyutlar ve renkler talep üzerine sunulur.

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

KW plastik bobin

Ürün kodu	Ürün açıklaması	Renk	Paketleme alanı (mm)	PU (m)
KW plastik bobin				
61600010	Plastik Spiral KW2	natürel	2.0 - 7.0	50
61600015	Plastik Spiral KW2	siyah	2.0 - 7.0	50
61722850	Plastik Spiral KW2	mavi	2.0 - 7.0	50
61722856	Plastik Spiral KW2	sarı	2.0 - 7.0	50
61600040	Plastic spiral KW 5	natürel	5.0 - 20.0	30
61600045	Plastic spiral KW 5	siyah	5.0 - 20.0	25
61722851	Plastic spiral KW 5	mavi	5.0 - 20.0	25
61600050	Plastic spiral KW 5	sarı	5.0 - 20.0	25
61600070	Plastik Spiral KW10	natürel	10.0 - 40.0	30
61722840	Plastik Spiral KW10	siyah	10.0 - 40.0	25
61722852	Plastik Spiral KW10	mavi	10.0 - 40.0	25
61600080	Plastik Spiral KW10	sarı	10.0 - 40.0	25