

Temel Bağlantı kablo Bağı

Kablo bağı portföyünün baz serisi



Halojen içermeyen



UV-dayanım

Faydalar

Bazlara, yağlara, greslere, yağ türevlerine ve aromatik solventlere karşı yüksek dayanıklılık
Morötesine dayanıklı (siyah tip)

Uygulama alanı

Birçok uygulama için çok amaçlı kablo bağı

Norm referansları / Onaylar

E dosya numarası: E352714

UL94 V-2 uyarınca yangın tutumu

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000046

ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo bağı

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000046

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo bağı

Malzeme:

Polyamid 6.6

Halojen içermeyen

Sıcaklık aralığı:

-40°C ila +85°C Kurulum sıcaklığı: -10°C ila +60°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

Son durum (18.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

Temel Bağlantı kablo Bağı

Ürün kodu	Ürün açıklaması	UL sertifikalandırma	Uzunluk x Genişlik (mm)	Demet Ø (mm)	Gerilme direnci N olarak	Adet / Paket
Doğal						
61831001	Basic Tie 98x2.5 NAT	evet	98.0 x 2.5	1.0 - 21.0	80.0	100
61831002	Basic Tie 135x2.5 NAT	evet	135.0 x 2.5	1.0 - 32.0	80.0	100
61831003	Basic Tie 160x2.6 NAT	evet	160.0 x 2.6	1.0 - 40.0	80.0	100
61831004	Basic Tie 200x2.6 NAT	evet	200.0 x 2.6	2.0 - 51.0	80.0	100
61831005	Basic Tie 140x3.5 NAT	evet	140.0 x 3.5	2.5 - 32.0	180.0	100
61831006	Basic Tie 200x3.5 NAT	evet	200.0 x 3.5	3.0 - 50.0	180.0	100
61831007	Basic Tie 290x3.5 NAT	evet	290.0 x 3.5	3.0 - 79.0	180.0	100
61831013	Basic Tie 370x3.5 NAT	evet	370.0 x 3.5	2.0 - 103.0	180.0	100
61831009	Basic Tie 160x4.5 NAT	evet	160.0 x 4.5	2.5 - 38.0	220.0	100
61831011	Basic Tie 200x4.5 NAT	evet	200.0 x 4.5	3.0 - 50.0	220.0	100
61831014	Basic Tie 290x4.5 NAT	evet	290.0 x 4.5	3.5 - 78.0	220.0	100
61831016	Basic Tie 360x4.5 NAT	evet	360.0 x 4.5	3.5 - 100.0	220.0	100
61831020	Basic Tie 240x7.8 NAT	evet	240.0 x 7.8	3.5 - 63.0	540.0	100
61831021	Basic Tie 300x7.5 NAT	evet	300.0 x 7.5	4.0 - 80.0	540.0	100
61831022	Basic Tie 365x7.5 NAT	evet	365.0 x 7.5	8.0 - 100.0	540.0	100
61831023	Basic Tie 450x7.5 NAT	evet	450.0 x 7.5	35.0 - 130.0	540.0	100
61831024	Basic Tie 540x7.5 NAT	evet	540.0 x 7.5	35.0 - 158.0	540.0	100
61831025	Basic Tie 750x7.5 NAT	evet	750.0 x 7.5	35.0 - 220.0	540.0	100
61831026	Basic Tie 780x9.0 NAT	evet	780.0 x 9.0	34.0 - 233.0	700.0	100
Siyah (UV ışınlarına karşı dayanıklı)						
61831041	Basic Tie 98x2.5 BK	evet	98.0 x 2.5	1.0 - 21.0	80.0	100
61831043	Basic Tie 160x2.6 BK	evet	160.0 x 2.6	1.0 - 40.0	80.0	100
61831044	Basic Tie 200x2.6 BK	evet	200.0 x 2.6	2.0 - 51.0	80.0	100
61831045	Basic Tie 140x3.5 BK	evet	140.0 x 3.5	2.5 - 32.0	180.0	100
61831046	Basic Tie 200x3.5 BK	evet	200.0 x 3.5	3.0 - 50.0	180.0	100
61831047	Basic Tie 290x3.5 BK	evet	290.0 x 3.5	3.0 - 79.0	180.0	100
61831053	Basic Tie 370x3.5 BK	evet	370.0 x 3.5	2.0 - 103.0	180.0	100
61831049	Basic Tie 160x4.5 BK	evet	160.0 x 4.5	2.5 - 38.0	220.0	100
61831051	Basic Tie 200x4.5 BK	evet	200.0 x 4.5	3.0 - 50.0	220.0	100
61831054	Basic Tie 290x4.5 BK	evet	290.0 x 4.5	3.5 - 78.0	220.0	100
61831056	Basic Tie 360x4.5 BK	evet	360.0 x 4.5	3.5 - 100.0	220.0	100
61831060	Basic Tie 240x7.8 BK	evet	240.0 x 7.8	3.5 - 63.0	540.0	100
61831061	Basic Tie 300x7.5 BK	evet	300.0 x 7.5	4.0 - 80.0	540.0	100
61831062	Basic Tie 365x7,5 BK	evet	365.0 x 7.5	8.0 - 100.0	540.0	100

Son durum (18.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

Temel Bağlantı kablo Bađı

Ürün kodu	Ürün açıklaması	UL sertifikalandırma	Uzunluk x Genişlik (mm)	Demet Ø (mm)	Gerilme direnci N olarak	Adet / Paket
61831063	Basic Tie 450x7.5 BK	evet	450.0 x 7.5	35.0 - 130.0	540.0	100
61831064	Basic Tie 540x7.5 BK	evet	540.0 x 7.5	35.0 - 158.0	540.0	100
61831065	Basic Tie 750x7.5 BK	evet	750.0 x 7.5	35.0 - 220.0	540.0	100
61831066	Basic Tie 780x9.0 BK	evet	780.0 x 9.0	34.0 - 233.0	700.0	100

Son durum (18.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16