

AHI çeşitli kutular

Insulated DIN conductor end sleeves for several diameters in a box



Halojen içermeyen

Faydalar

Uygun sınıflandırma kutuları - çeşitli çaplar daima elinizin altında

Norm referansları / Onaylar

İzolasyonlu damar papuçları sınıflandırma kutularında DIN 46228, bölüm 4 (standartlaştırılmış olmayan 0,25 mm² ve 0,34 mm²) uyarınca yapılmıştır

Ürün yapısı

AHI tasnif kutusu I (sarı):

30 x 0.25 - 6 mm Açık Mavi, 30 x 0.34 - 6 mm TQ, 30 x 0.5 - 8 mm ON, 30 x 0.75 - 8 mm Beyaz, 30 x 1.00 - 8 mm sarı

AHI tasnif kutusu II (turuncu):

50 x 0.5 - 8 mm Turuncu, 100 x 0.75 - 8 mm Beyaz, 100 x 1.00 - 8 mm Sarı, 100 x 1.5 - 8 mm kırmızı, 50 x 2.5 - 8 mm Mavi

AHI tasnif kutusu III (mavi):

50 x 4.00 - 10 mm Turuncu, 20 x 6.0 - 12 mm Beyaz, 20 x 10.00 - 12 mm Sarı, 10 x 16.00 - 12 mm Kırmızı, 50 x 2.5 - 8 mm Mavi

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000524

ETIM 5.0 Class-Description: Bağlantı ve birleştirme tekniği için avadanlık

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000524

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Bağlantı ve birleştirme tekniği için avadanlık

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

AHI çeşitli kutular

Ürün kodu	Ürün tanımı	For mm ²	Uygun sıkma parçası	Contents (unit)	Paket Miktarı
AHI tasnif kutusu					
61794720	AHI tasnif kutusu I	-	PEW 12.090	-	1
61794730	AHI tasnif kutusu II	-	PEW 12.090	-	1
61794740	AHI tasnif kutusu III	-	PEW 12.090 / PEW 12.091	-	1