

C profil raylar için kablo arabası sistemi

Lapp Group offers a complete cable trolley system both for flat cables and for round cables.

Bilgi

Hesaplama aracı ana sayfamızdadır (kablo aksesuarı bilgi merkezinde)



Faydalar

Koruyucu kablo kelepçeleri kabloların keskin bir biçimde bükülmesini önler
Toza karşı yalıtımlı bilyalı yataklar (Tekerlekler) rayların üzerine rahat çalışmayı sağlar

Uygulama alanı

Vinç ve taşıma makineleri
Vinçler ve taşıma sistemleri için
Makine Mühendisliği
Yıkama sistemleri
Not suitable for applications in explosive environments

Not

Round- and flat cables are not allowed to be combined side by side or below each other
Yuvarlak kablolar için alt alta 3 kelepçeden fazla montaj yapmayın
Her bağlantı noktasındaki bükülme çapları sabit bağlantı bükülme çaplarına karşılık gelir
"b" ekine sahip kablo arabaları büyük bükülme yarı çapına sahip kablolar için uygundur (bkz. veri föyü)

Dahil

C profil ray teslimat uzunluğu 6 m

Ürün yapısı

Bir sistemin tesisatı çeşitli kriterlere, örneğin maksimum kablo gevşeliği (kablo ağırlığı) ve çalışma uzunluğuna bağlıdır.

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002935

ETIM 5.0 sınıf tanımı: Kablo taşıma sistemi için aksesuar

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002935

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo taşıma sistemi için aksesuar

Genel:

Maks. taşıma kapasitesi: C30 sistemi: 20 kg C40 sistemi: 32 kg

Malzeme:

Metal parçalar: Galvanize çelik kelepçeler: Poliamid 6

Son durum (21.01.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

C profil raylar için kablo arabası sistemi

Sıcaklık aralığı:

-40 °C ila +120 °C

Uyarı

CIBES® Swedish Cable Trolleys AB firmasının tescilli bir markasıdır

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

C profil raylar için kablo arabası sistemi

Ürün kodu	Ürün tanımı	Sistem	Maks. yassı kablo ölçüleri	Maks. yuvarlak kablo ölçüleri	Adet / Paket
Kablo arabası yassı kablo					
62200421	Kablo arabası yassı C30 15x54	C30	15.0 x 54.0	-	1
62200442	Kablo arabası yassı C30 30x54	C30	30.0 x 54.0	-	1
62200420	Çekme arabası yassı C30 30x54	C30	30.0 x 54.0	-	1
62200422	Uç kelepçesi yassı C30 30x54	C30	30.0 x 54.0	-	1
62200464	Kablo arabası yassı C40 22x52	C40	22.0 x 52.0	-	1
62200419	Kablo arabası yassı C40 22x97	C40	22.0 x 97.0	-	1
Kablo arabası yuvarlak kablo					
62200434	Kablo arabası yuvarlak C30	C30	-	-	1
62200435	Çekme arabası yuvarlak C30	C30	-	-	1
62200437	Kablo kelepçesi yuvarlak 10-16mm	-	-	10.0 - 16.0	1
62200438	Kablo kelepçesi yuvarlak 17-25mm	-	-	17.0 - 25.0	1
62200439	Kablo kelepçesi yuvarlak 26-36mm	-	-	26.0 - 36.0	1
62200436	Uç kelepçesi yuvarlak	C30, C40	-	-	1
Sabitlenme bileşenleri					
62200440	C profil ray 6m C30	C30	-	-	1
62200424	Ray birleştirme elemanı C30	C30	-	-	1
62200427	Ray tutucu fleksi C30	C30	-	-	1
62200429	Ray tutucu duvar C30	C30	-	-	1
62200425	Stoper C30	C30	-	-	1
62200432	Uzatma kolu 800mm C30	C30	-	-	1
62200444	C profil ray 6m C40	C40	-	-	1
62200445	Ray birleştirme elemanı C40	C40	-	-	1
62200449	Stoper C40	C40	-	-	1
62200460	Duvar desteği	C30, C40	-	-	1
62200430	Çekici kol 400mm	C30, C40	-	-	1
62200431	Çekici kol 630mm	C30, C40	-	-	1
62200433	Girder clips	C30, C40	-	-	1
62200428	Tavana montaj için ray braketi	-	-	-	1

Son durum (21.01.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16