

T taşıyıcı kablo arabası sistemi

Lapp Group offers a complete cable trolley system both for flat cables and for round cables.

Bilgi

Taşıyıcının yan uzantısı bulunmadığından sabitleme için alan tasarrufu sağlar



Faydalar

Koruyucu kablo kelepçeleri kabloların keskin bir biçimde bükülmesini önler

Uygulama alanı

Vinç ve taşıma makineleri

Vinçler ve taşıma sistemleri için

Makine Mühendisliği

Not suitable for applications in explosive environments

Not

Round- and flat cables are not allowed to be combined side by side or below each other

Yuvarlak kablolar için alt alta 3 kelepçeden fazla montaj yapmayın

Her bağlantı noktasındaki bükülme çapları sabit bağlantı bükülme çaplarına karşılık gelir

Ürün yapısı

Bir sistemin tesisatı çeşitli kriterlere, örneğin maksimum kablo gevşeliği (kablo ağırlığı) ve çalışma uzunluğuna bağlıdır.

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002935

ETIM 5.0 sınıf tanımı: Kablo taşıma sistemi için aksesuar

Genel:

Maks. taşıma kapasitesi: 20 kg

Malzeme:

Metal parçalar: Galvanize çelik kelepçeler: Poliamid 6

Sıcaklık aralığı:

-40 °C ila +120 °C

Uyarı

CIBES® Swedish Cable Trolleys AB firmasının tescilli bir markasıdır

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

T taşıyıcı kablo arabası sistemi

Ürün kodu	Ürün tanımı	Maks. yuvarlak kablo ölçüleri	Adet / Paket
62200437	Kablo kelepçesi yuvarlak 10-16mm	10.0 - 16.0	1
62200438	Kablo kelepçesi yuvarlak 17-25mm	17.0 - 25.0	1
62200439	Kablo kelepçesi yuvarlak 26-36mm	26.0 - 36.0	1