

EPIC® ULTRA H-A 3 AGSV open

EMC versiyonlu olarak sağlam ve güvenilir endüstriyel konnektör muhafazası

Elektromanyetik uyum korumalı, korozyona dirençli EPIC® dikdörtgen konektör kapağı H-B 6

Bilgi
EMC koruması
Korozyona dayanıklı
Made in Germany





Kimyasallara dayanıklı

Korozyona dayanıklı

Montaj süresi

Alan gereksinimi

Sağlam

Standart kılıf üniteli konntektör

Parazit sinyalleri

Su geçirmez

Faydalar

Son durum (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Ürün Yönetimi http://lappkablo.lappgroup.com
Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® ULTRA H-A 3 AGSV open

En uygun, düşük dirençli 360° ekranlı
Yüksek korozyon dayanımı ve çevresel etkilere karşı yüksek koruma sayesinde üniversal olarak kullanılabilir.
Kompakt ölçüler sayesinde yer tasarrufu.
Yüksek mekanik ve kimyasal direnç

Uygulama alanı

EMC bakımından hassas ortamlarda
Sabit ve esnek uygulamalar için (örneğin makine imalatı, rüzgâr türbinleri)
İnşaat makinesi
Elektrik motoru üretimi

Ürün özellikleri

Açık taban, yan kablo girişi ve ilave olarak yan M20 dişli ile montaj mahfazası
Çevrimsel tuz spreyine karşı dayanıklılık IEC 68-2-52 uyarınca test edilmiştir, şiddet seviyesi 2
DIN EN ISO 9227 uyarınca tuzlu sprey testi, NSS yöntemi, test süresi 480 saat
DIN EN 6988 uyarınca korozyona dayanıklı
Teslimat uçlar için paslanmaz çelik cıvata dahil

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Malzeme:	Muhafaza: Nikelajlı çinko kalıp dökümü Mandal: Paslanmaz çelik Conta: NBR
Koruma sınıfı:	IP 65 NEMA 250, UL50E: 12, 4, 4X (kilitli)
VDE-testi yapılmış:	Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.:B437 UL testi: UL Dosya Numarası:E75770
Sıcaklık aralığı:	-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® ULTRA H-A 3 AGSV open

Ürün kodu	Ürünün tanımı	M	Adet / Paket
Açık taban, yan kablo girişi ve ilave olarak yan M20 dişli ile montaj mahfazası			
10423203	EPIC® ULTRA H-A 3 AGSV open	20	10

Son durum (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Ürün Yönetimi http://lappkablo.lappgroup.com
Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.