

EPIC® ULTRA H-B 6 AG LB

EMC versiyonlu olarak sağlam ve güvenilir endüstriyel konektör muhafazası



Elektromanyetik uyum korumalı, korozyona dirençli EPIC® dikdörtgen konektör kapağı H-B 6

Bilgi

EMC koruması

Korozyona dayanıklı

Made in Germany



Kimyasallara dayanıklı



Geniş sıkma aralığı



Korozyona dayanıklı



Montaj süresi



Optimum destek elemanı



Alan gereksinimi



Sağlam



Entegre SKINTOP® kablo rakoru

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® ULTRA H-B 6 AG LB



Standart kılıf üniteli konnektör



Parazit sinyalleri



Su geçirmez

Faydalar

En uygun, düşük dirençli 360° ekranlı

Yüksek korozyon dayanımı ve çevresel etkilere karşı yüksek koruma sayesinde universal olarak kullanılabilir.

Kompakt ölçüler sayesinde yer tasarrufu.

Herhangi bir başka karşılaştırılabilir sistemden daha hızlı

Yüksek mekanik dayanım

Uygulama alanı

EMC bakımından hassas ortamlarda

Sabit ve esnek uygulamalar için (örneğin makine imalatı, rüzgâr türbinleri)

İnşaat makinesi

Elektrik motoru üretimi

Ürün özellikleri

FIRÇA kablo ekranı teması ile gelen FIRÇA ilaveli muhafazalar

Standart mahfazalara takılabilir

DIN EN 6988 uyarınca korozyona dayanıklı

Çevrimsel tuz spreyine karşı dayanıklılık IEC 68-2-52 uyarınca test edilmiştir, şiddet seviyesi 2

DIN EN ISO 9227 uyarınca tuzlu sprej testi, NSS yöntemi, test süresi 480 saat

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Malzeme:

Muhafaza: nikel kılıflı çinko döküm kalıp

Kol ve cıvatalar: paslanmaz çelik

Conta: NBR

Kablo rakoru

Gövde: nikel kılıf piring

İç kısım: PA

Conta: özel elastomer

Koruma sınıfı:

IP 65

NEMA 250, UL50E: 12, 4, 4X (kilitli)

Sıcaklık aralığı:

-40 °C ila +100 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® ULTRA H-B 6 AG LB

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Adet / Paket
H-B muhafaza: panel montajlı taban (tek kelepçeli)		
70250206	ULTRA H-B 6 AG LB	1