

## EPIC® SIGNAL M23 G4


Servo Kabloları ve enkoderler için dairesel konektörler

M25 dişle sabitleme için EPIC® M23 panel tabanı

### Bilgi

Mevcut montaj delikleri veya M25 dişlerine montaj için

Made in Germany



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Rüzgar Enerjisi



Kimyasallara dayanıklı



Sağlam



Parazit sinyalleri

### Faydalar

Hızlı ve kolay montaj

Sadece bir M25 delik gereklidir

### Uygulama alanı

Fabrika mühendisliği

Servo sürücüler ve servo düzenekleri

Ölçüm ve kontrol teknolojisi

### Teknik Veri

Son durum (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16

**EPIC® SIGNAL M23 G4**

|                       |                                                                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sınıflandırma ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000437<br>ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza                                                            |
| Sınıflandırma ETIM 6: | ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC000437<br>ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza                                              |
| Malzeme:              | Muhafaza: nikel kılıflı çinko döküm kalıp<br>Conta: FPM                                                                                                |
| Koruma sınıfı:        | IP68 (10h/1m)                                                                                                                                          |
| VDE-testi yapılmış:   | Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no. C24 (EN 61984 uyarınca, DIN VDE 0100-410 uyarınca SELV garanti edilmektedir)<br>UL Dosya Numarası: E249137 |
| Sıcaklık aralığı:     | -25°C up to +125°C                                                                                                                                     |

**Uyarı**

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

**EPIC® SIGNAL M23 G4**

| Ürün kodu                                            | Ürün   | Kodlama         | Sabitleme tipi | Adet / Paket |
|------------------------------------------------------|--------|-----------------|----------------|--------------|
| Tip M23 G4 panel montajlı kutu, önden duvar montajlı |        |                 |                |              |
| 44420032                                             | M23 G4 | siyah (N)       | M25 x 1,5      | 5            |
| 44420031                                             | M23 G4 | siyah (N)       | M25 x 1,5      | 20           |
| 44420034                                             | M23 G4 | kırmızı (+20 °) | M25 x 1,5      | 5            |
| 44420033                                             | M23 G4 | kırmızı (+20 °) | M25 x 1,5      | 20           |
| 44420030                                             | M23 G4 | mavi (-20 °)    | M25 x 1,5      | 5            |

Son durum (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03\_16