

CHAMPION makara açma sehpası

Üniversal kablo makarası açma sehpası

Bilgi

Hassas kabloların dahi profesyonel bir şekilde ve koruyarak açılması için



Faydalar

200 kg taşıma kapasiteli sağlam yapı
Gürültüyü azaltan lastik ayaklar sayesinde güvenli bir şekilde dengede durur
3 farklı konuma sahip kolay ayarlanabilir taşıma silindirleri
Bakım gerektirmez

Uygulama alanı

Atölyede veya şantiyede gündelik kullanıma yönelik makara açma sehpası
Aynı zamanda elektrik atölyesinde depolama çözümü olarak
Seyyar kullanım için ilave olarak döner tekerlekleri bulunur

Ürün özellikleri

150 ila 900mm makara çapı için
Genişliği 520 ve 670 mm'ye varan makaralar için iki farklı genişlikte tedarik edilebilir
Cam elyaf takviyeli poliamid ve alüminyumdan hafif hibrit çerçeve
4 kaymaz lastik ayağı vardır
Opsiyonel olarak makaranın taşınması için 4 döner tekerlek ile

Teknik Veri

Sınıflandırma:	ETIM 7.0 Sınıf tanımı: Kablo makarası çözücü ETIM 7.0 Sınıf tanımı: Kablo makarası çözücü
Boyutlar:	52: 577x565x120mm 67: 727x565x120mm
Genel veriler:	Ağırlık: 52: 7,2kg 67: 9,0kg Materyal: Cam elyaf takviyeli poliamid ve alüminyum

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

Son durum (29.12.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

CHAMPION makara açma sehpası

Ürün kodu	Ürün tanımı
85008070	CHAMPION 52
85008071	CHAMPION 67
85008072	CHAMPION döner tekerlek seti (4 adet)
85008073	CHAMPION lastik ayaklar (4 ad.)

Son durum (29.12.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16