

EPIC® SOLAR 4 F

4-mm varyantı, çift güvenlik sistemine sahip güneş enerjisi fişi, fotovoltaik sistemler ve güneş enerjisi takip cihazları için uygundur.

Bilgi

Çift kancalı 4 mm konektör sistemi
Sahada monte edilebilen solar konektör



Solar enerji



Dış kullanım için uygun



Voltaj



Isı dayanımı



UV-dayanım



Su geçirmez

Faydalar

Etkili güç aktarımı için düşük kontak direnci
Kullanım yerinde güvenli voltaj için klips sonlandırması
Suitable for various ÖLFLEX® SOLAR cables

Uygulama alanı

Fotovoltaik tesisler
Şeffaf ve ince film yapılar
Solar takip cihazı

Son durum (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SOLAR 4 F

Ürün özellikleri

Çift kancalı 4 mm konektör sistemi
kontaklar dahil

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002635 ETIM 5.0 Sınıf-Tanım; Silindirik konektör (endüstriyel konektör)
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002635 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yuvarlak konektör (endüstriyel konektör)
Nominal gerilim (V):	1000 V AC/DC
Nominal test gerilimi:	8 kV
Pollution degree:	3
Kontak direnci:	< 0.5 mOhm
Koruma sınıfı:	IP 67
Koruma sınıfı:	II
Sıcaklık aralığı:	-40°C ila +105°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® SOLAR 4 F

Ürün kodu	Ürün tanımı	Kesit (mm²)	Sıkıştırma bölgesi, mm cinsinden	Nominal akım (A)	Paket miktarı
EPIC® SOLAR 4 dışı sahada monte edilebilir, dahili kontaklar					
44428203	EPIC®SOLAR 4 F 2,5 mm²	2.5	4.8 - 6.5	22	100
44428204	® SOLAR 4 F 4mm² ... 6mm²EPIC	4 - 6	5.2 - 7.1	30	100
44428263	® SOLAR 4 F 4mm² ... 6mm²EPIC	4.0 - 6.0	5.2 - 7.1	30	100
EPIC®SOLAR 4 montaj aleti					
44428224	EPIC®SOLAR 4 montaj seti	-	-	-	1

EPIC® SOLAR 4 F

