

EPIC® SOLAR 4 Splitter

Fotovoltaik sistemlerde hava şartlarına karşı dayanıklı kablolama için soketli birleştirme sistemi

Bilgi

Çift kancalı 4 mm konektör sistemi

Paralel bağlantı fotovoltaik modüller için dağıtıcı



Solar enerji



Dış kullanım için uygun



Voltaj



Isı dayanımı



UV-dayanım



Su geçirmez

Faydalar

PV modüller ve şeritler paralel bağlantısı için dağıtıcı

Kolay montaj ve kullanım

Ø 5mm montaj deliği ile net bir kurulum bağlantı seçeneği

Uygulama alanı

Fotovoltaik tesisler

Şeffaf ve ince film yapılar

Solar takip cihazı

Ürün özellikleri

EPIC® SOLAR 4 THIN, EPIC® SOLAR 4PLUS, EPIC® SOLAR 4 ile uyumlu

Son durum (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SOLAR 4 Splitter

Dağıtıcı MFF 1x pin bağlantı, 2x dişi bağlantı
Dağıtıcı MFF 1x dişi bağlantı, 2x pin bağlantı

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002635 ETIM 5.0 Sınıf-Tanım; Silindirik konektör (endüstriyel konektör)
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002635 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yuvarlak konektör (endüstriyel konektör)
Nominal gerilim (V):	1000 V AC/DC
Nominal test gerilimi:	8 kV
Nominal akım (A):	30 A
Pollution degree:	3
Koruma sınıfı:	IP65/IP67
Mekanik kullanım sayısı:	100
Koruma sınıfı:	II
Sıcaklık aralığı:	-40 °C ... +85 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® SOLAR 4 Splitter

Ürün kodu	Ürün tanımı	Paket miktarı
EPIC® SOLAR 4 Splitter		
44428226	EPIC® SOLAR 4 Splitter MFF	25
44428227	EPIC® SOLAR 4 Splitter FMM	25

Son durum (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

EPIC® SOLAR 4 Splitter

