

## EPIC® DATA FT IE

Endüstriyel ethernet besleme

Entegre fiş, iletken plakalarına doğrudan bağlantı için uygundur ve zorlu endüstriyel ortamlarda Ethernet sistemleri için öngörülmüştür.



### Ürün özellikleri

Ön ve arkadan duvara montaj için tasarımlar  
M12 panel geçişleri, PCB'ye doğrudan bağlantı için  
Zorlu endüstriyel ortamlarda Endüstriyel Ethernet için kullanılabilir  
Muhafaza: çinko döküm kalıp, gri

### Norm referansları / Onaylar

IEC 61076-2-101 uyarınca M12 D kodlamalı  
IEC 61076-2-109 uyarınca M12 X kodlamalı  
M12 D kodlamalı: ISO/IEC 11801 uyarınca Cat.5  
M12 X kodlamalı: ISO/IEC 11801 uyarınca Cat.6A

### Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002061

ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Sensör-aktüatör konektör

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002061

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Sensör aktüatör montaj konektörü

Koruma sınıfı:

IP 67

Ortam sıcaklığı (çalışma):

-25°C to +85°C

### Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.  
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

## EPIC® DATA FT IE

Ürün kodu	Ürün tanımı
M12 besleme, soket üzeri soket, D-kodlu	
22262022	AB-C4-DSI-M12FSD-M12FSD-M16-SH
Arka duvara montaj için M12 yerleşik konnektör, iletken plakalar için lehimleme kontakları, X kodlamalı	
21700617	ED-IE-M12F-X-FM
Arka duvara montaj için M12 yerleşik konnektör soketi, iletken plakalar için lehim kontakları, X kodlamalı	
21700618	ED-IE-M12F-X-RM

Son durum (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03\_16