


SKINDICHT® KU-M

Yüksek mekanik kararlılık için SKINDICHT® KU-M, cam elyaf takviyeli poliamid daraltma elemanları, metrik bağlantı dişi



Montaj süresi



Alan gereksinimi



Standart kılıf üniteli konnektör

Faydalar

Mevcut dişli deliklerden daha küçük bağlantı dişleri olan kablo rakorlarının kullanılmasına olanak sağlar

Uygulama alanı

Makineler
Cihazlar
Muhafazalar

Ürün yapısı

DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Renk seçeneği:

Açık gri (RAL 7035)
Black (RAL 9005), UV-resistant

Malzeme:

Polyamid, cam elyafı takviyeli

Sıcaklık aralığı:

-40 °C ila +100 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Son durum (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® KU-M

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

Ürün kodu	Diş, pin M1	Diş, dişi M2	SW wrench size mm	Thread length D mm	Adet / Paket
SKINDICHT® KU-M açık gri					
52104505	16 x 1,5	12 x 1,5	22	9	100
52104470	20 x 1,5	12 x 1,5	24	9	100
52104504	20 x 1,5	16 x 1,5	24	9	100
52104472	25 x 1,5	12 x 1,5	29	10	100
52104473	25 x 1,5	16 x 1,5	29	10	100
52104474	25 x 1,5	20 x 1,5	29	10	100
52104475	32 x 1,5	12 x 1,5	36	12	50
52104476	32 x 1,5	16 x 1,5	36	12	50
52104477	32 x 1,5	20 x 1,5	36	12	50
52104478	32 x 1,5	25 x 1,5	36	12	50
52104479	40 x 1,5	16 x 1,5	46	12	50
52104480	40 x 1,5	20 x 1,5	46	12	50
52104481	40 x 1,5	25 x 1,5	46	12	25
52104482	40 x 1,5	32 x 1,5	46	12	25
52104483	50 x 1,5	20 x 1,5	55	14	5
52104484	50 x 1,5	25 x 1,5	55	14	5
52104485	50 x 1,5	32 x 1,5	55	14	5
52104486	50 x 1,5	40 x 1,5	55	14	5
52104487	63 x 1,5	25 x 1,5	68	15	5
52104488	63 x 1,5	32 x 1,5	68	15	5
52104489	63 x 1,5	40 x 1,5	68	15	5
52104469	63 x 1,5	50 x 1,5	68	15	5
SKINDICHT® KU-M siyah					
52104541	16 x 1,5	12 x 1,5	20	8	100
52104520	20 x 1,5	12 x 1,5	24	8	100
52104521	20 x 1,5	16 x 1,5	24	9	100

Son durum (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16