


SKINDICHT® SE-M 220/320

SKINDICHT® SE-M 220/320, eksik bağlantı dişi ve yüksek mekanik gerilme için 2-3 ayrı kablo çıkışlı açılı kablo rakoru



Korozyona dayanıklı



Alan gereksinimi



Standart kılıf üniteli konnektör



Isı dayanımı

Faydalar

Tipe bağlı olarak farklı kablo hortum rakorları birleşimi mümkündür

Düşük toplam yükseklik

Yüksek stabilite

İki ya da üç ayrı kablo çıkışı

Uygulama alanı

Yüksek mekanik gerilme için

Hiçbir bağlantı dişi olmadığında

Not

E+D olmayan Tip SKINDICHT® SE-M 220/320 E+D, çentikli contaya (E) ve sıkıştırma vidasına (D) sahip değildir

Sızdırmazlık, gerilme önleyici, bükülmeye karşı koruma, kablo hortumu bağlantı veya topraklama rakorları (O-ring dâhil) gibi tüm kablo rakorları ile kombine edilebilir, E+D olmayan tip SKINDICHT® SE-M 220/320

Koruma türü hangi özel vida bağlantılarıyla birlikte kullanıldığında bağlıdır, ancak standart modelde en az IP 55'tir

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Son durum (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SE-M 220/320

Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Malzeme:	Gövde: Çinko kalıp döküm, çekiçlenmiş bitirme sıkıştırma vidası: Nikelajlı piring Çentikli conta: CR/NBR Düz conta: SBR
Koruma sınıfı:	IP 55
Sıcaklık aralığı:	-20 °C ile +80 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINDICHT® SE-M 220/320

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Monteli sızdırmazlık contası ØF (mm)	Genel yükseklik (mm)	SW wrench size mm	Genel uzunluk, C mm	Genel genişlik (mm)	Adet / Paket
SKINDICHT® SE-M 220/320							
52108040	2 x M20 x 1,5	2 x 4/7/10/13	33,5	20	76.8	91.0	1
52108050	3 x M20 x 1,5	3 x 4/7/10/13	33,5	20	76.8	124.0	1
SKINDICHT® SE-M 220/320, E+D olmadan							
52108041	2 x M20 x 1,5	-	33,5	-	70.0	91.0	1
52108051	3 x M20 x 1,5	-	33,5	-	70.0	124.0	1

Son durum (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16