

SKINDICHT® O-ring FKM PG

SKINDICHT® FKM PG O-ring, yüksek sıcaklıklar için, yağlara, solventlere, asitlere ve kimyasallara dayanıklı, PG dişli conta halkası



Kimyasallara dayanıklı



Aside dayanıklı



Isı dayanımı

Faydalar

Yüksek sıcaklıklar için
Yağlar, çözücüler, asitler ve kimyasallara karşı dayanıklı

Uygulama alanı

Bir rakor veya benzeri bileşenlerin bağlantı dışında yabancı nesnelere ve sıvılara karşı güvenilir bir sızdırmazlık için.

Not

Teslimat mümkün olan en büyük paketleme biriminde (hacimli mallar) yapılacaktır, minimum sipariş miktarı bir paketleme birimidir

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001181 ETIM 5.0 Class-Açıklama: Sızdırmazlık contası
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001181 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Conta
Renk seçeneği:	Yeşil
Malzeme:	FKM
Sıcaklık aralığı:	-20 °C ila +200 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINDICHT® O-ring FKM PG

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	İç çap x kalınlık çapı (mm)	Adet / Paket
SKINDICHT® O-ring FKM			
52023607	PG 7	10.0 x 1.5	100
52122011	PG 9	13.0 x 1.5	100
52023602	PG 11	16.0 x 1.5	100
52023601	PG 13,5	18.0 x 1.5	100
52023603	PG 16	20.0 x 1.5	50
52023604	PG 21	26.0 x 2.0	50
52023606	PG 29	34.0 x 2.0	50
52023608	PG 36	44.0 x 2.0	25
52023609	PG 42	50.0 x 2.0	25
52023611	PG 48	55.0 x 2.0	25

Son durum (18.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.
PN 0456 / 02_03_16