
SKINMATIC® QUICK Set 1

SKINMATIC® QUICK Set 1, çok dar alanlardaki tesisatlar için metrik montaj aleti, açık cırcır sistemi sayesinde kolay ve emniyetli kullanım







Montaj süresi

Dayanıklılık

Faydalar

Yüksek ambalaj yoğunluğunda kablolar için kolay montaj
Büyük zaman ve maliyet tasarrufu
Açık cırcır sistemi ile kolay ve güvenli kullanım
4 boyut (M12, 16, 20, 25), sadece tek alet

Uygulama alanı

Plastik ve pirinç kablo rakorları için etkili montaj cırcır seti
Opsiyonel SKINMATIC® TORK KOLU, 9x12 mm takma yeri, SKINMATIC® QUICK SET 1 için tamamlayıcı

Ürün özellikleri

Yüksek kaliteli takım çeliğinden üretilmiştir
İçerik : El tipi sağlam alet çantası
1x R1 - cırcır
1x V1 - uzatma
5 anahtar ölçüsü için (N) 15, 16, 19, 20, 25, 30,uygun cırcır kafası

Not

M12 poliamid için N15 uç
M12 pirinç için N16 uç
M16 poliamid için N19 uç
M16 pirinç için N 20 uç (uzatma)
M20 poliamid ve pirinç için N 25 uç
M25 poliamid ve pirinç için N30 uç

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000149
ETIM 5.0 Class-Tanım: Alet seti

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

SKINMATIC® QUICK Set 1

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000149
ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Alet takımı

Uyarı
RoHS direktifine tabi değildir.
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

SKINMATIC® QUICK Set 1

ÜRÜN BİLGİSİ

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Düz yüzeyin genişliği (mm)	Adet / Paket
SKINMATIC® QUICK SET 1			
61610000	QUICK SET 1	15, 16, 19, 20, 25, 30	1
SKINMATIC® TORK ANAHTARI			
61610012	SKINMATIC® DMG 2-10 Nm	-	1
61610013	® DMG 5-25 NmSKINMATIC	-	1

Son durum (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Ürün Yönetimi http://lappkablo.lappgroup.com
Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.
PN 0456 / 02_03.16