


## SKINTOP® MSR

SKINTOP® MS, daraltıcı conta ara parçalı pirinç kablo rakoru, mekanik ve kimyasal stabilitenin kritik olduğu alanlar için



Kimyasallara dayanıklı



Korozyona dayanıklı



Mekanik dayanım



Optimum destek elemanı



Sağlam



Isı dayanımı



Onay sertifika çeşitleri

### Faydalar

Maksimum güvenilirlik

En uygun gerilim azaltma

Geniş, değişken sıkma aralıkları

### Uygulama alanı

Daha küçük dış çaplı kabloların yalıtımını sıyırmak için azaltma sızdırmazlık elemanı ile

### Ürün yapısı

DIN 40430'a uygun PG bağlantı dişi

Son durum (15.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINTOP® MSR

### Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Dikkat:

Montaj ölçüleri ve  
sıkma torkları için  
bkz. T21

Malzeme:

Gövde: Nikelajlı pirinç Ön parça: Poliamid Conta: CR O-ring:  
NBR

Koruma sınıfı:

IP 68 - 5 bar

Sıcaklık aralığı:

Dinamik: -25°C ila +100°C

Statik: -40°C ilâ +100°C

### Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.  
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

**SKINTOP® MSR**

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Ø F mm	SW wrench size mm	Genel uzunluk, C mm	Thread length D mm	Adet / Paket
SKINTOP® MSR						
52015770	PG 7	2.0 - 5.0	14	25.0	5	100
52015780	PG 9	2.0 - 6.0	17	29.0	6	100
52015790	PG 11	3.0 - 7.0	20	32.0	6	50
52015800	PG 13,5	4.0 - 9.0	22	34.0	6,5	50
52015810	PG 16	6.0 - 13.0	24	35.0	6,5	50
52015820	PG 21	8.0 - 16.0	30	40.0	7	25
52015830	PG 29	10.5 - 20.0	40	48.0	8	25
52015831	PG 36	19.0 - 26.0	50	62.0	15	10
52015832	PG 42	24.0 - 31.0	57	62.0	15	5
52015833	PG 48	28.0 - 35.0	64	62.0	15	5

Son durum (15.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03\_16