


SILVYN® COMPACT PG

Çeşitli tiplerde, kompakt ölçülü, nikel kaplı pirinçten vidalı bağlantı

SILVYN® COMPACT PG - IP67 koruma sınıfı sunan nikel kaplı ve cilalı yüzeyli pirinç bir kablo kanalı ek parçası

Bilgi

Kompakt ölçüler sayesinde yer tasarrufu.



Mekanik dayanım



Düşük ağırlık



Alan gereksinimi



Sağlam



Isı dayanımı

Faydalar

Yerden tasarruf sağlayan uygulama

Yüksek mekanik gerilme için

Yüksek gerilme mukavemeti

Korozyona dayanıklı

Uygulama alanı

Koruyucu boru ile birlikte:

SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX için uygun

Makine Mühendisliği

Demiryolu uygulamaları

Son durum (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® COMPACT PG

Ürün yapısı

PG bağlantı dişi
Altıgen bilezik
Yivli kovan
Kapak somunu

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Metal hortum için dişli bağlantı elemanı

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001180

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum vida bağlantısı

Norm referansları / Onaylar:

UL 514B

Malzeme:

Gövde: nikel kılıf piring

Sızdırmazlık: poliamid

O-ring: NBR

Koruma sınıfı:

IP 67

Sıcaklık aralığı:

-45 °C ila +105 °C

Uyarı

* Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN® COMPACT PG

Ürün kodu	PG boyutu	SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX için uygun	SILVYN® HIPROJACKET için uygundur	Adet / Paket
SILVYN® COMPACT PG				
61803816	11	3/8"	13	10
61803817	13,5	3/8"	-	10
61803818	16	1/2"	16	10
61803819	21	3/4"	22	5
61803820	29	1"	25	5
61803821	36	1 1/4"	35	2
61803822	42	1 1/2"	38	2
61803823	48	2"	51	2
SILVYN® COMPACT 90° PG				
61803824	11	3/8"	13	10
61803825	13,5	3/8"	-	10
61803826	16	1/2"	16	10
61803827	21	3/4"	22	5
61803828	29	1"	25	5
61803829	36	1 1/4"	35	2
61803830	42	1 1/2"	38	2
61803831	48	2"	51	2

Son durum (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16