

INDRAMAT® IKS / RKG uyarınca servo demetlemesi

INDRAMAT® IKS / RKG'ye göre servo demetlemesi yapıp test edilmiş



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Mekanik dayanım



Dayanıklılık



Standart kılıf üniteli konnektör



Su geçirmez

Faydalar

Enerji zincirlerinde kullanım için tasarlanmış son derece esnek geri bildirim kabloları
INDRAMAT® sistemleri ile %100 uyumludur
Yağa dayanıklı PUR kılıf endüstriyel ortamlarda kullanım sağlar

Uygulama alanı

Fabrika mühendisliği
Servo sürücüler ve servo düzenekleri

Ürün yapısı

INDRAMAT®standart IKS/RKG uyarınca

Not

Lütfen enerji zinciri sistemlerinde kablolar için geçerli olan montaj talimatlarına uyun.
Maksimum kablo uzunluğu, ilgili servo motor üreticisinin spesifikasyonları uyarınca olmalıdır

Son durum (04.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

INDRAMAT® IKS / RKG uyarınca servo demetlemesi

Teknik veriler kullanılan kabloları uymaktadır

Ürün yapısı

Diğer versiyonlar ve uzunluklar talep üzerine teslim edilebilir.

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000104

ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu

Sertifikalar:

UL/CSA AWM Style 20236

Minimum bükülme yarıçapı:

Sabit tesisat: 5 x dış çap

Hareketli: 10 x dış çap

Nominal gerilim:

300 V

Sıcaklık aralığı:

Sabit tesisat: -30 °C ila +90 °C

Esnek: -30 °C ila +80 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir. Indramat parça adları (IKG, IKS, INK, INS, RKL ve RKG), Bosch Rexroth AG'nin tescilli ticari markalarıdır ve sadece karşılaştırma amacıyla listelenmiştir.

Ürün numaraları benzersiz Lapp ürünleri içindir.

Diğer tasarımlar ve uzunluklar talep üzerine sunulur.

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

INDRAMAT® IKS / RKG uyarınca servo demetlemesi

Ürün kodu	Uzunluk (m)	INDRAMAT® sipariş adı	Kablo tanımlama	Bakır indeksi kg/1.000 adet	Diğer ölçüler	Paket Miktarı
INDRAMAT®standart IKS tesisatı						
70335583	10.0	IKS4374-010	INK0448	600	Diğer uzunluklar mevcuttur	1
70335584	10.0	IKS4376-010	INK0448	700	Diğer uzunluklar mevcuttur	1
70335595	10.0	IKS4103-010	INK0448	700	Diğer uzunluklar mevcuttur	1
70335596	10.0	IKS4153-010	INK0448	700	Diğer uzunluklar mevcuttur	1
INDRAMAT®standart RKG tesisatı						
70392984	10.0	RKG4200-010	INK0448	600	Diğer uzunluklar mevcuttur	1
70410002	10.0	RKG4201-010	INK0448	600	Diğer uzunluklar mevcuttur	1