

SILVYN® LTPG-M

SILVYN® LTPG-M is a nickel-plated brass conduit fitting that offers an protection degree up to IP66/67/68/69



Korozyona dayanıklı



Maksimum vibrasyon koruması



Mekanik dayanım



Yağlara dayanıklı



Optimum destek elemanı



Sağlam

Faydalar

Yüksek gerilme mukavemeti

Titreşim koruması

Yüksek sızdırmazlık performansı

Uygulama alanı

Koruyucu boru ile birlikte:

SILVYN®LTP

Yüksek mekanik stresli uygulamalar

Sıvıların bulunduğu alanlarda kullanılır

Ürün yapısı

Metrik bağlantı dişi

Altıgen bilezik

Son durum (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® LTPG-M

Yivli kovan
Kapak somunu

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Metal hortum için dişli bağlantı elemanı

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001180

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum vida bağlantısı

Sertifikalar:

IEC EN 61386-23

Malzeme:

Gövde: nikel kılıf piring

Conta: PA sıkma contası

Koruma sınıfı:

IP66

IP67

IP68 (5 bar)

IP69

Sıcaklık aralığı:

-50 °C ila +135 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN® LTPG-M

Ürün kodu	Metrik ölçü	SW wrench size mm	Thread length mm	SILVYN® LTP için uygun	Adet / Paket
SILVYN® LTPG-M					
55510200	12 x 1,5	20.0	10	10	10
55510210	16 x 1,5/1	20.0	10	12	10
55510220	16 x 1,5/2	24.0	10	16	10
55510230	20 x 1,5/1	24.0	12	16	10
55510240	20 x 1,5/2	26.0	12	20	10
55510250	25 x 1,5	33.0	14	25	10
55510260	32 x 1,5	40.0	15	32	2
55510270	40 x 1,5	50.0	16	40	1
55510280	50 x 1,5	58.0	16	50	1
55510290	63 x 1,5	70.0	20	63	1

Son durum (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16