

Kablo Düzenleyici demetli kablo kanalı

Cable-Eater is a cable conduit for bundling cables and conductors. Main application is the bundling and protection of cables in cable pre-assembly, electrical industry and switch cabinets.

Bilgi

Artık küçük ambalaj birimlerinde de sunulur (2m)



Halojen içermeyen



Montaj süresi

Faydalar

Yeniden kullanılabilir

Çok esnek, malzeme yorulması olmaz

Uygun çekme aletinin kullanımı sayesinde hızlı ve kolay montaj

Uygulama alanı

Sabit ve hareketli elektrik tesisatları için demetleme ve koruma

Makineler

Robot yapımı

Kontrol kabinleri

Ofis makineleri ve veri işleme sistemleri

Ürün özellikleri

İyi UV dayanımı

Aşağıdakilere karşı yüksek dayanıklılık: Alkol, gres, mineral yağ, fuel oil ve benzin

Dahil

Uygun araya takma aleti

Bunches cable conduit large PUs on a roll, small PUs in bags with Euro-standard holes

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002604

ETIM 5.0 Class-Description: Kablo demetleme hortumu

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002604

Son durum (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

Kablo Düzenleyici demetli kablo kanalı

Not:	ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo demetleme hortumu Halojen içermeyen UL 94 HB uyarınca alev geciktirici
Renk seçeneği:	Beyaz, siyah, açık gri
Malzeme:	Polipropilen (PP)
Sıcaklık aralığı:	-30°C ile +85°C arasında

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

Kablo Düzenleyici demetli kablo kanalı

Ürün kodu	Ürün açıklaması	Renk	Paketleme alanı (mm)	İç çap (mm)	Duvar kalınlığı (mm)	Alet	PU (m)
61830302	SHR-08-PPW	beyaz	6.0 - 9.0	8	0,8	STKP 8	100
61830312	SHR-15-PPW	beyaz	10.0 - 16.0	15	0,8	STKP 15	50
61830322	SHR-20-PPW	beyaz	17.0 - 23.0	20	0,9	STKP 20/25	30
61830332	SHR-25-PPW	beyaz	21.0 - 25.0	25	1	STKP 20/25	20
61830333	SHR-32-PPW	beyaz	29.0 - 32.0	32	1,3	STKP 32	15
61830300	SHR-08-PPB	siyah	6.0 - 9.0	8	0,8	STKP 8	100
61830310	SHR-15-PPB	siyah	10.0 - 16.0	15	0,8	STKP 15	50
61830320	SHR-20-PPB	siyah	17.0 - 23.0	20	0,9	STKP 20/25	30
61830330	SHR-25-PPB	siyah	21.0 - 25.0	25	1	STKP 20/25	20
61830335	SHR-32-PPB	siyah	29.0 - 32.0	32	1,3	STKP 32	15

Son durum (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16