

SILVYN® FLEXILOK PG

SILVYN® FLEXILOK PG - PG dişli kablo kanalı ek parçası

Bilgi

son derece ekonomik
Küçük paket



Halojen içermeyen



Montaj süresi



Alan gereksinimi



Isı dayanımı

Faydalar

Hızlı montaj
Montajı kolay
Uygun maliyetli kablo borusu rakoru
Gevşek kısımlı parçaları yoktur
Yer tasarrufu sağlayan yeni tasarım

Uygulama alanı

Makine Mühendisliği
Kontrol kabini üretimi
Hareketli uygulamalar
Sınırlı alan uygulamalarında
Bina Kurulumu

Ürün özellikleri

Son durum (14.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FLEXILOK PG

Siyah renkte UV ışınlarına karşı dayanıklı ve hava şartlarına dayanıklı
One-piece slim design
Halojen ve kadmiyum içermeyen

Norm referansları / Onaylar
UL DOSYA NUMARASI E308201

Ürün yapısı
PG bağlantı dişi
One-piece body
Özel sıkıştırma sistemi

Not
Tornavida ile çıkarılabilir

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
ETIM 5.0 Class-Description: Plastik gırtlak hortum için vidalı bağlantı

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001176
ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik oluklu hortum vida bağlantısı

Talep üzerine:

FPAS 10 için PG 7, FPAS 42 için PG 36 , FPAS 54 için PG 48 kullanılmalıdır

Renk seçeneği:

Gri (RAL 7031)
Siyah (RAL 9005), UV dirençli

Malzeme:

PA66
Halojensiz

Koruma sınıfı:

IP 66

Sıcaklık aralığı:

-40 °C ila +120 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN® FLEXILOK PG

Ürün kodu	Thread length mm	SILVYN® FPAS için uygun	Kablo kanalı Ø (mm) için uygun	Adet / Paket
SILVYN® FLEXILOK PG siyah				
65500475	10	FPAS 13	13,0	10
65500495	10	FPAS 16	15,8	10
65500485	10	FPAS 13	13,0	10
65500395	10	FPAS 16	15,8	10
68100055	10	FPAS 16	15,8	10
68100075	10	FPAS 21	21,2	10
68100065	11	FPAS 16	15,8	10
68100085	11	FPAS 21	21,2	10
68100095	12	FPAS 28	28,5	10
68880005	12	FPAS 34	34,5	10
SILVYN® FLEXILOK PG gri				
65500470	10	FPAS 13	13,0	10
65500490	10	FPAS 16	15,8	10
65500480	10	FPAS 13	13,0	10
65500390	10	FPAS 16	15,8	10
68100050	10	FPAS 16	15,8	10
68100060	11	FPAS 16	15,8	10
68100080	11	FPAS 21	21,2	10
68100090	12	FPAS 28	28,5	10
65500620	12	FPAS 34	34,5	10

Son durum (14.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16