

SILVYN® KLICK-RH

SILVYN® KLICK-RH - SILVYN® RILL için kablo kanalı tutucusu

Bilgi

Tek parçalı boru tutucusu



Montaj süresi



Isı dayanımı

Faydalar

Hızlı montaj
Sökmesi kolay
Yüksek gerilme mukavemeti
Pervaza tutturulan kanal
Gevşek kısmılı parçaları yoktur

Uygulama alanı

Koruyucu boru ile birlikte
SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Tüm uygulamalar için makine duvarlarında kablo kanallarının sabitlemesi

Ürün özellikleri

Darbeye dirençli poliamid
Tek parçalı boru tutucusu
C-profil raya montaj için uygun
İstiflenebilir

Ürün yapısı

Sabitlemek için M5/M6 delikli tek parçalı boru tutucusu

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001171

ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Koruyucu hortum tutucu

Son durum (28.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® KLICK-RH

Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001171 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Koruyucu hortumlar için tutacak
Renk seçeneği:	Gri (RAL 7031) Siyah (RAL 9011), UV dirençli
Malzeme:	PA6 Halojen içermeyen
Sıcaklık aralığı:	-40 °C ila +115 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN® KLICK-RH

Ürün kodu	Nominal boyut	Delik Ø (mm)	SILVYN® RILL için uygun	Adet / Paket
SILVYN® KLICK-RH gri				
65500630	10	5	10	50
65500631	13	5	13	50
65500632	16	6	16	50
65500633	18	6	18	50
65500634	21	6	21	50
65500635	28	6	28	25
65500636	34	6	34	25
65500637	42	6	42	25
65500638	54	6	54	10
SILVYN® KLICK-RH siyah				
65500639	10	5	10	50
65500640	13	5	13	50
65500641	16	6	16	50
65500642	18	6	18	50
65500643	21	6	21	50
65500644	28	6	28	25
65500645	34	6	34	25
65500646	42	6	42	25
65500647	54	6	54	10

Son durum (28.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16