


1311 ve 1300 sistem için çeneler

Hidrolik pres pensesi V 1311 ve akülü pres pensesi PVX 1300 için pres kalıbı

Bilgi

YENİ: Çift kademeli DUAL sıkıştırma teknolojisi (önce altıgen presleme, ardından ek olarak mandrel presleme)



Uygulama alanı

Boru kablo pabuçlarını (KRT/KRF) ve kablo uzatma konnektörlerini (KST/KSF) preslemek amacıyla V 1311 ve PVX 1300 için pres kalıbı

Dahil

Pressing dies are delivered in pairs

"13DB" veya "13B" tip pres ek parçalarında kalıp tutucuya gerek yoktur. "B" tip pres ek parçalarında kalıp tutucu ayrı sipariş edilmelidir.

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001282

ETIM 5.0 Class-Description: Presleme aleti için parça Kablo pabuçları/bağlar, iletken uç kovanları, perdeleme bağlantısı

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001282

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Presleme aleti için parça Kablo pabuçları/bağlar, iletken uç kovanları, perdeleme bağlantısı

Uyarı

Bileşen bileşimi: Önce presleme kalıplarını belirtin. Kalıp tutucularının tüm presleme kalıpları için gerekli olmadığını dikkate alın (preslenecek olan boru kablo pabuçlarının enine kesitine bağlı olarak)

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

1311 ve 1300 sistem için çeneler

Ürün kodu	Ürün tanımı	KRT/KST mm ² için	KRF/KSF mm ² için	Paket Miktarı
DUAL pres kalıpları				
61795982	13DB8	-	10	1
61795983	13DB9	-	16	1
61795984	13DB11	-	25	1
61813899	13DB13	-	35	1
61795952	13DB14,5	-	50	1
61795985	13DB17	-	70	1
61813874	13DB20	-	95	1
61813871	13DB22	-	120	1
61795986	13DB25	-	150	1
61813873	13DB27	-	185	1
61795987	13DB30	-	240	1
61795988	13DB32	-	300	1
Altıgen pres kalıpları				
61795950	B7	10	-	1
61795951	B8	-	10	1
61795960	B8,5	16	-	1
61795970	B9	-	16	1
61795971	B10	25	-	1
61795972	B11	-	25	1
61795980	B12	35	-	1
61795981	B13	-	35	1
61795990	B14	50	-	1
61795991	B14,5	-	50	1
61796000	B16	70	-	1
61796001	B17	-	70	1
61796010	B18	95	-	1
61796020	B19	120	-	1
61796021	B20	-	95	1
61796030	B22	150	120	1
61796031	B24	185	-	1
61796032	B25	-	150	1
61796043	13B26	240	-	1
61796044	13B30	300	240	1
61796045	13B32	400	300	1

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

1311 ve 1300 sistem için çeneler

Ürün kodu	Ürün tanımı	KRT/KST mm ² için	KRF/KSF mm ² için	Paket Miktarı
61796046	13B38	-	400	1