

RSK tek parçalı ekranlama konnektörü

SHIELD-KON sisteminin RSK tek parçalı ekranlı bağlantı elemanı, ekranlı hatlar ile bir bağlantı iletkeni arasındaki bağlantıyı kurar, lehimsiz bağlantı teknolojisi



Montaj süresi



Parazit sinyalleri

Faydalar

Konnektör ölçüleri dört farklı renk ile sınıflandırılmıştır

Master, uygun bağlayıcı ve sıkma parçasını bulmaya yardımcı olur (sıyrılmış kablo blendaj delikte olacak şekilde yerleştirilir)

Kısa kurulum süresi

Uygulama alanı

Tek parça SHIELD-KON® ekranlama konnektör, ekranlı kabloları kolay ve kalıcı monte imkanı sağlar

Ürün yapısı

Konnektörü alete takınız daha sonra ekranlı kabloyu geçirerek montajı tamamlayınız

Sıkıştırıldığı zaman, konnektör yuvarlak hale gelir uçları yukarıda birleşir

Ekranlı kabloya konnektöre monte edilirken, kablo izolasyonunun MYLAR® izolasyonun üzerini kaplamasına dikkat ediniz

Birleştiricinin içlerinde bağlantı iletkeni ve perdeleme kablusunun takılması için bir asma dili bulunur

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002650

ETIM 5.0 Class-Description: Blendajlı iletkenler için bağlantı

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002650

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Blendajlı iletkenler için bağlantı

Malzeme:

Kalaylı elektrolitik bakır

Yalıtım: tabakalı polyester

Sıcaklık aralığı:

-60 °C ila +125 °C

Uyarı

MYLAR®, DuPont de Nemours'un tescilli ticari markasıdır. SHIELD-KON®, Thomas & Betts'in tescilli ticari markasıdır.

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

RSK tek parçalı ekranlama konnektörü

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

RSK tek parçalı ekranlama konektörü

Ürün kodu	Ürün tanımı	Renk	Shield Ø (mm)	Uygun sıkma parçası	Adet / Paket
61721340	RSK 5101	kırmızı	-	101 A/B	100
61721350	RSK 5201	mavi	-	201 C/D/E/F	100
61721360	RSK 5301	sarı	-	301 G/H/J	100
61743200	RSK 5401	yeşil	-	401 K/L/M/N	100
RSK ölçü aleti					
61753760	RSK ölçü aleti	-	-	-	1

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16