


Kablo Papuçları soketleri Tip M / Tip F

Panel connector sockets Type M/Type F, in combination with blade connectors



Faydalar

Hızlı ve kolay bağlantı ayırımı

Bıçak konnektörleri ile birlikte, bu bıçak konnektör şeritleri güvenli ve kolay montaj sağlar

Yeni bağlantılar herhangi bir karışıklık olmadan kolayca kurulabilir

Uygulama alanı

Bazı durumlarda terminal blokları ve konnektörleri değiştirin

Not

Sadece devreye sokar

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC000516

ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Yuvarlak fiş / düz priz

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000516

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yuvarlak/yassı soket bağlantısı

Malzeme:

Polyamid

Sıcaklık aralığı:

max. +105°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

Kablo Papuçları soketleri Tip M / Tip F

Ürün kodu	Ürün tanımı	UL sertifikalandırma	Pin sayısı	Genişlik W (mm)	Yükseklik (mm)	Derinlik (mm)	Adet / Paket
Bıçak konektör şeritleri (tip M)							
63300100	408-2 M	hayır	2	15,3	13,2	32,2	100
63300110	408-4 M	hayır	4	27,5	16,8	32,6	100
63300120	408-6 M	hayır	6	31,2	18,8	32,9	100
63300130	408-8 M	hayır	8	40,4	18,8	33,1	100
Panel konektörü soketleri (tip F)							
63300140	408-2 F	hayır	2	12,6	10	23,2	100
63300150	408-4 F	hayır	4	24,5	14,1	24	100
63300160	408-6 F	hayır	6	28,2	14,9	24,3	100
63300170	408-8 F	hayır	8	37,4	15,4	24,4	100

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16