

FLEXIMARK® Cablelabel LFL

FLEXIMARK® Kablo etiketleri LFL kablo bağları ile kabloları sabitlemek için etiketlerdir.

Bilgi

LFL2H 9.9-26 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)



Kimyasallara dayanıklı



Halojen içermeyen



UV-dayanım

Faydalar

Kimyasallara, morötesi (UV) ışığa, rutubete ve yağa (motorin, bazik temizlik maddeleri, tuzlu su, etanol, ...) karşı dayanıklı
Her iki tarafa yazdırılabilir

Uygulama alanı

For cable marking

Plastik kablo bağı ile doğrudan kablonun üzerine monte edilebilir

Karakter tutucusu gerekli değildir

Not

FLEXIMARK® yazılımı ve piyasada bulunan bir lazer yazıcı ile yazdırma

Sayfayı manuel kağıt besleme bölümüne yerleştirin

En iyi yazdırma sonuçları düz kâğıt sürmeli lazer yazıcılarla

Dahil

Perforasyonlu DIN A4 / A5 yapraklar

Ürün yapısı

Kablo bağları ile (maks. 4,5 mm genişlik) tek (LFL1H) veya iki taraflı (LFL2H) sabitleme

Teknik Veri

Son durum (01.04.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Cablelabel LFL

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001530 ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kablo kodlama sistemi
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001530 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo işaretleme sistemi
Renk seçeneği:	Sarı/Beyaz (iki taraflı yazılabilir)
Malzeme:	Halojen içermeyen polyester Kalınlık: 0,175 mm
Sıcaklık aralığı:	-40 °C ila +125 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

FLEXIMARK® ürünleri paketler halinde satılır. Örneğin, 640 adet CLK 32 etiketi almak isterseniz, 640 ayrı etiket yerine 1 paket sipariş edebilirsiniz

FLEXIMARK® Cablelabel LFL

Ürün kodu	Ürün tanımı	Renk	Genişlik x Uzunluk (mm)	Labelling surface (mm)	İşaretleyici / Paket	Paket Miktarı
83254750	FLEXIMARK® Etiket LFL2H 9,9-26 YEWH	sarı/beyaz	9.9 x 48.0	9.9 x 26.0	400	1
83254760	FLEXIMARK® Etiket LFL1H 9,9-35 YEWH	sarı/beyaz	9.9 x 48.0	9.9 x 35.0	400	1
83254765	FLEXIMARK® Etiket LFL2H 66-9.9 YEWH	sarı/beyaz	9.9 x 89.0	9.9 x 66.0	560	1