


FLEXIMARK® Flexilabel LFL

FLEXIMARK® Flexilabel LFL karakter tutucularla kablo markalama için boş etiket sayfalarıdır. Metin, markalama yazılımımız ve ticari lazer yazıcılarla basılabilir.

Bilgi

LFL 9.5-35 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)



Kimyasallara dayanıklı



Halojen içermeyen



UV-dayanım

Faydalar

Kimyasallara, morötesi (UV) ışığa, rutubete ve yağa (motorin, bazik temizlik maddeleri, tuzlu su, etanol, ...) karşı dayanıklı
Her iki tarafa yazdırılabilir

Uygulama alanı

For cable marking

PTE, PTEF ve CAB karakter tutucular için uygun etiketler (bkz. "Karakter tutucular ve aksesuarlar")

Not

FLEXIMARK® yazılımı ve piyasada bulunan bir lazer yazıcı ile yazdırma
Sayfayı manuel kağıt besleme bölümüne yerleştirin
En iyi yazdırma sonuçları düz kâğıt sürmeli lazer yazıcılarla

Dahil

Perforasyonlu DIN A4 yapraklar

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

ETIM 5.0 Sınıf tanımı: Markalama materyali

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001288

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kodlama malzemesi

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Flexilabel LFL

Renk seçeneği:	Sarı/Beyaz (iki taraflı yazılabilir)
Malzeme:	Halojen içermeyen polyester Kalınlık: 0,175 mm
Sıcaklık aralığı:	-40 °C ila +125 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

FLEXIMARK® ürünleri paketler halinde satılır. Örneğin, 640 adet CLK 32 etiketi almak isterseniz, 640 ayrı etiket yerine 1 paket sipariş edebilirsiniz

FLEXIMARK® Flexilabel LFL

Ürün kodu	Ürün tanımı	Renk	Genişlik x Uzunluk (mm)	İşaretleyici / Paket	Paket Miktarı
83254620	FLEXIMARK® Etiket LFL 6-35 YEWB	sarı/beyaz	6.0 x 35.0	2350	1
83254650	FLEXIMARK® Etiket LFL 9.5-17.5 YEWB	sarı/beyaz	9.5 x 17.5	3190	1
83254660	FLEXIMARK® Etiket LFL 9.5-28 YEWB	sarı/beyaz	9.5 x 28.0	2030	1
83254670	FLEXIMARK® Etiket LFL 9.5-35 YEWB	sarı/beyaz	9.5 x 35.0	1450	1
83254701	FLEXIMARK® Etiket LFL 9.9-66 YEWB	sarı/beyaz	9.9 x 66.0	840	1
83254690	FLEXIMARK® Label LFL 9.5-196 YEWB	sarı/beyaz	9.5 x 196.0	290	1
83254710	FLEXIMARK® Etiket LFL 12-38 YEWB	sarı/beyaz	12.0 x 38.0	1150	1
83254714	FLEXIMARK® Etiket LFL 15-45 YEWB	sarı/beyaz	15.0 x 45.0	720	1
83254718	FLEXIMARK® Etiket LFL 19-50 YEWB	sarı/beyaz	19.0 x 50.0	560	1
83254719	FLEXIMARK® Etiket LFL 19-100 YEWB	sarı/beyaz	19.0 x 100.0	280	1