




FLEXIMARK® Flexiprint LF

FLEXIMARK® Flexiprint LF işaretleyiciler
tek damar, fiber glas kablo markalama için, hızlı ve kolay uygulama

Bilgi

LF1 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)



Kimyasallara dayanıklı



Halojen içermeyen



Montaj süresi



UV-dayanım

Faydalar

Kimyasallara, morötesi (UV) ışığa, rutubete ve yağa (motorin, bazik temizlik maddeleri, tuzlu su, etanol, ...) karşı dayanıklı
Montajı kolay

Uygulama alanı

For single core marking

Fiber optik kabloları işaretleme

Montajdan önce işaretleme

16,00 mm² üzerinde kablo kesitleri için, kablo başları tek markalamaları takmak için kullanılabilir

Not

FLEXIMARK® yazılımı ve piyasada bulunan bir lazer yazıcı ile yazdırma

Sayfayı manuel kağıt besleme bölümüne yerleştirin

En iyi yazdırma sonuçları düz kâğıt sürmeli lazer yazıcılarla

Normal tip: Maks. 7 karaktere kadar L Versiyonu (Örneğin LF1L): Maks. 15 karaktere kadar

Dahil

Bir etiket sayfası, boyuta bağlı olarak 20-60 perforasyonlu markalamadan oluşur

Sayfa büyüklüğü: 80-100mm x 210mm

Son durum (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Flexiprint LF

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

ETIM 5.0 Sınıf tanımı: Markalama materyali

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001288

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kodlama malzemesi

Renk seçeneği:

Sarı, beyaz

İstek üzerine: yeşil, mavi ve kırmızı

Malzeme:

Halojen içermeyen polyester

Kalınlık: 0,175 mm

Sıcaklık aralığı:

-40 °C ila +125 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

FLEXIMARK® ürünleri paketler halinde satılır. Örneğin, 640 adet CLK 32 etiketi almak isterseniz, 640 ayrı etiket yerine 1 paket sipariş edebilirsiniz

FLEXIMARK® Flexiprint LF

Ürün kodu	Ürün tanımı	Renk	A (mm)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	mm ² için	İşaretleyici / Paket
Küçük ambalaj (10 sayfa) - sarı versiyon									
83254410	FLEXIMARK® Flexiprint LF0 YE	sarı	22,9	5,2	3,9	13,1	2,4	0.25 - 0.75	600
83254430	FLEXIMARK® Flexiprint LF1 YE	sarı	23	5,2	4,9	11,2	3,5	0.75 - 1.5	600
83254436	FLEXIMARK® Flexiprint LF1 WH	beyaz	23	5,2	4,9	11,2	3,5	0.75 - 1.5	600
Büyük ambalaj (75 yaprak)									
83280005	FLEXIMARK® Flexiprint LF0 YE-75	sarı	22,9	5,2	3,9	13,1	2,4	0.25 - 0.75	4500
83254420	FLEXIMARK® Flexiprint LF1 YE-75	sarı	23	5,2	4,9	11,2	3,5	0.75 - 1.5	4500
83254440	FLEXIMARK® Flexiprint LF1L YE-75	sarı	34	5,2	5	22	3,5	0.75 - 1.5	2250
83254460	FLEXIMARK® Flexiprint LF1B YE-75	sarı	25	5,7	5,9	11,2	4,2	1.5 - 2.5	4500
83254480	FLEXIMARK® Flexiprint LF1BL YE-75	sarı	36	5,7	6	22	4,2	1.5 - 2.5	2250
83254500	FLEXIMARK® Flexiprint LF2 YE-75	sarı	26	7	6,5	11	5,5	2.5 - 6.0	4500
83254520	FLEXIMARK® Flexiprint LF3 YE-75	sarı	41	11	10,5	17	8,4	6.0 - 16.0	1500
83254406	FLEXIMARK® Flexiprint LF0 WH-75	beyaz	22,9	5,2	3,9	13,1	2,4	0.25 - 0.75	4500
83254426	FLEXIMARK® Flexiprint LF1 WH-75	beyaz	23	5,2	4,9	11,2	3,5	0.75 - 1.5	4500
83254446	FLEXIMARK® Flexiprint LF1L WH-75	beyaz	34	5,2	5	22	3,5	0.75 - 1.5	2250
83254466	FLEXIMARK® Flexiprint LF1B WH-75	beyaz	25	5,7	5,9	11,2	4,2	1.5 - 2.5	4500

Son durum (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

FLEXIMARK® Flexiprint LF

Ürün kodu	Ürün tanımı	Renk	A (mm)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	mm ² için	İşaretleyici / Paket
83254486	FLEXIMARK® Flexiprint LF1BL WH-75	beyaz	36	5,7	6	22	4,2	1.5 - 2.5	2250
83254506	FLEXIMARK® Flexiprint LF2 WH-75	beyaz	26	7	6,5	11	5,5	2.5 - 6.0	4500
83254526	FLEXIMARK® Flexiprint LF3 WH-75	beyaz	41	11	10,5	17	8,4	6.0 - 16.0	1500

Son durum (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

FLEXIMARK® Flexiprint LF