

STAR STRIP sıyırma aleti

40 mm'ye kadar kablo çapları için sıyırma aleti, birbiriyle değiştirilebilir kancalar, güvenilir ve dayanıklı, PTFE, TPE, floropolimer ve PUR gibi sorunlu izolasyonlar için de uygun

Bilgi

Poliüretan,fluoropolimer,fiberglas TPE ve kauçuk gibi sorunlu izolasyon malzemelerini sıyırmaya uygun özel tasarlanmış bıçaklar



Faydalar

Değiştirilebilir kancalar sayesinde geniş ürün yelpazesinde kullanım sağlar
Dairesel, uzunlamasına ve spiral kesimler için uygun
Yüksek kaliteli bıçaklar sert yalıtım malzemelerin sıyırılmasında çok iyi sonuçlar sağlar
Sağlamlığı ; 100.000 den fazla sıyırma işlemi ile test edilmiştir.
Hafifliği ve yüksek ergonomik yapısı sayesinde kullanım kolaylığı sağlar.

Uygulama alanı

Çeşitli yalıtım malzemeleri ile yapılan yuvarlak kablolar için ayarlanabilir sıyırma sağılar (PVC, PTFE, Kauçuk , PUR)
Değiştirilebilir kancalar sayesinde 4.5 - 25 mm and 20 - 40 mm çaplı olan kablolar için kullanılabilir.

Ürün özellikleri

The depth of the blade is adjustable by rotating the upper part of the tool
Specific locking positions for circular, longitudinal or spiral cuts
Dairesel, boylamasına ve spiral kesme işlemleri için özel kitleme pozisyonları
Sıyırma işleminden sonra bıçak başlangıç pozisyonuna geri döner, böylece bıçağın kırılma olasılığı azalır.
Kancayı değiştirmek için hiçbir özel alete gerek yoktur ve bıçak yüksekliği ayarlanabilir.

Not

Yedek bıçaklar mevcuttur ve alet üzerinde yeralan bölme içerisinde saklanabilir.

Dahil

61735820 : yedek bıçak kullanmadan kanca üzerinde ayarlama yapılabilir.

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000163

ETIM 5.0 Class-Description: Kablo sıyırma aleti

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000163

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yalıtım çıkartma/kaplama sıyırma aleti

Ağırlık:

STAR STRIP, büyük kancalı 116 g

Son durum (25.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

STAR STRIP sıyırma aleti

Uzunluk:

Küçük kanca boyutları : 150x42x30.5 mm Büyük kanca boyutları :
167x52x30.5 mm

Renk seçeneği:

Siyah

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

STAR STRIP sıyrma aleti

Ürün kodu	Ürün tanımı	Dış çap için mm	Uzunluk (mm)	Adet / Paket
STAR STRIP bir bıçak ile, küçük ve büyük kancalı (yedek bıçaksız)				
61735820	STAR STRIP	4,5 - 40	150	1
Spare parts				
61735821	STAR STRIP Yedek bıçak	-	-	1
61735822	STAR STRIP yedek kancası, küçük	4,5 - 25	-	1
61735823	STAR STRIP yedek kancası, büyük	20 - 40	-	1

Son durum (25.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16