



FLEXIMARK® Flexiprint FCC

FLEXIPRINT® Flexipart FCC müşteriye özgü işaretleyicilerdir, münferit damarların veya fiberoptik iletkenlerin sıralanması için yazı, hızlı ve kolay kurulum.



Kimyasallara dayanıklı



Halojen içermeyen



Montaj süresi



UV-dayanım

Faydalar

Çeşitli boyutlarda müşteriye özel baskılı etiketler

Montajı kolay

Good UV resistance

Uygulama alanı

For single core marking

Montajdan önce işaretleme

Fiber optik kabloları işaretleme

Not

Markalamalar istenen metin ile teslim edilecektir (baskı hizmeti fiyata dahildir)

Normal tip: Maks. 7 karaktere kadar L Versiyonu (Örneğin LF1L): Maks. 15 karaktere kadar

Müşteriye özel veriler, siparişe paralel olarak Excel dosyası aracılığıyla sorumlu Lapp personeline e-posta ile gönderilir.

Sütun A: Satır 1 içeriği

Sütun B: Satır 2 içeriği

Sütun B veya C: İlgili yazı ile birlikte işaretleyici sayısı

Baskı işleri için şablon:

www.lappkabel.de/kennzeichnungsssoftware/fleximark-kundenspezifische-markierungen/

Dahil

1 PU= 1 markalama, minimum satın alma miktarı yoktur

Son durum (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Flexiprint FCC

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

ETIM 5.0 Sınıf tanımı: Markalama materyali

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001288

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kodlama malzemesi

Renk seçeneği:

Beyaz

Also available in yellow, green, blue and red

Malzeme:

Halojen içermeyen polyester

Kalınlık: 0,175 mm

Sıcaklık aralığı:

-40 °C ila +125 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

FLEXIMARK® ürünleri paketler halinde satılır. Örneğin, 640 adet CLK 32 etiketi almak isterseniz, 640 ayrı etiket yerine 1 paket sipariş edebilirsiniz

FLEXIMARK® Flexiprint FCC

Ürün kodu	Ürün tanımı	Renk	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	mm ² için	İşaretleyici / Paket
83251101	FLEXIMARK® Flexiprint F0 WH FCC	beyaz	22,9	5,2	3,9	13,1	2,4	0.25 - 0.75	1
83251111	FLEXIMARK® Flexiprint F1 WH FCC	beyaz	23	5,2	4,9	11,2	3,5	0.75 - 1.5	1
83251121	FLEXIMARK® Flexiprint F1B WH FCC	beyaz	25	5,7	5,9	11,2	4,2	1.5 - 2.5	1
83251131	FLEXIMARK® Flexiprint F2 WH FCC	beyaz	26	7	6,5	11	5,5	2.5 - 6.0	1
83251141	FLEXIMARK® Flexiprint F3 WH FCC	beyaz	41	11	10,5	17	8,4	6.0 - 16.0	1