

Yalıtım borusu ISY

PVC'den üretilmiş ISY izolasyon borusu, kabloları demet haline getirmeye ve yalıtmaya yaramaktadır.



Uygulama alanı

Yalıtım borusu
Bağlantıların izolasyonu için

Ürün özellikleri

Pürüzsüz yüzey

Norm referansları / Onaylar

IEC 60684-3-100

Not

Büzüşme için uygun değildir

Tasarım

Renkler: siyah RAL 9005, beyaz RAL 9003'e benzer

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002254

ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo izolasyon borusu

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002254

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo izolasyon hortumu

Not:

Dielectric strength: 14 kV/mm

Bilgi:

Kumaş olmadan

Renk seçeneği:

Siyah ve beyaz

Malzeme:

Yumuşak PVC

Sıcaklık aralığı:

-20 °C ... +85 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

Son durum (24.12.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

Yalıtım borusu ISY

Ürün kodu	Ürün tanımı	Renk	Internal Ø x wall thickness (mm)	Malzeme	PU (m)
61793030	ISY 2	siyah	-	PVC	1000
61793040	ISY 3	siyah	-	PVC	750
61793050	ISY 4	siyah	-	PVC	500
61793060	ISY 5	siyah	-	PVC	500
61793070	ISY 6	siyah	-	PVC	400
61793080	ISY 7	siyah	-	PVC	500
61793090	ISY 8	siyah	-	PVC	500
61793100	ISY 9	siyah	-	PVC	400
61793110	ISY 10	siyah	-	PVC	300
61793116	ISY 10	beyaz	-	PVC	300
61793119	ISY 16	siyah	-	PVC	150

Son durum (24.12.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16