

## SKINDICHT® MA-M/NPT

SKINDICHT® MA-M/NPT, metric cable gland accessories as adapter from a metric outer thread to an NPT inner thread



Montaj süresi



Alan gereksinimi

### Faydalar

Metrik erkek dişten NPT dişi dişe kolay geçiş sağlar.  
+200 °C sıcaklıklara kadar dayanıklıdır.

NPT1"e kadar veya M40'a kadar diş ölçüleri için mevcuttur.

"LF" ile sonlanan ürün numaraları, normalde aynı ürün özelliklerine sahip kurşunsuz ürün alternatifleridir. "Kurşun içermeyen" ürünler, şu anda bakır alaşımlarında yüzde dört'e kadar oluşabilen ancak gelecekte RoHS yönetmeliğine göre yasaklanabilen kurşun ilavesi gerektirmez.

### Uygulama alanı

Bir NPT iç dişine bir metrik dış diş adaptörü.  
Farklı diş tipleri kullanılan uygulamalar için.  
Yüksek kimyasal ve mekanik yüklerle karşı dayanıklıdır.  
Dış mekan için uygun.

### Ürün yapısı

DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi  
Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

### Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441  
ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441  
ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Talep üzerine:

O-ring takılı olarak

Malzeme:

Nikel kaplamalı piring

Sıcaklık aralığı:

-60 °C ila +200 °C

Son durum (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINDICHT® MA-M/NPT

### Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

**SKINDICHT® MA-M/NPT**

| Ürün kodu             | Diş, pin M1 | Diş, dişi NPT | Adet / Paket |
|-----------------------|-------------|---------------|--------------|
| SKINDICHT® MA-M / NPT |             |               |              |
| 54020100              | 16 x 1,5    | 1/2"          | 50           |
| 54020110              | 20 x 1,5    | 1/2"          | 50           |
| 54020120              | 25 x 1,5    | 1/2"          | 25           |
| 54020130              | 25 x 1,5    | 3/4"          | 25           |
| 54020140              | 32 x 1,5    | 1/2"          | 25           |
| 54020152              | 32 x 1,5    | 1"            | 25           |
| 54020153              | 40 x 1,5    | 1 1/4"        | 10           |

Son durum (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03\_16